

Laserliner®

PipeControl Mobile set




20 m
DOF 5...60 cm



Video-inspectiesysteem met handige camera-eenheid voor mobiel gebruik

Rev/0616



VideoControl-Master

- Groot 5,0" kleurendisplay met hoge resolutie
- Geïntegreerde foto- en video-opnamefunctie met snapshot-functie voor de documentatie met foto's tijdens een lopende videoopname.
- Instelbare, **digitale zoomfunctie** met groot vergrotingsbereik met fijne resolutie.
- **Beeldrotatie** in stappen van 90°
- **Foto-vergelijkingsfunctie:** vergelijkt de actuele opname met een referentiefoto
- **Gegevensopslag** op SD-kaart, max. 16 GB
- Usb 2.0 interface
- Gebruik van externe monitoren via **TV-Out-aansluiting**
- **Meertalig On-Screen-Display (OSD)**
- **Vervangbare camera-eenheid**
- **Li-ion-accu** voor max. 4 uur continubedrijf
- **Wireless-Ready:** voorbereid voor draadloze beeldoverdracht




PipeControlMobile-Camera


- **25 mm-camerakop** van vrs
- **Terugtrekbeveiliging** door **flexibele spiraalveer**
- Intensieve objectverlichting
- **Robuuste, handgehouden draaispil** met 20 m kabellengte
- Stabiele, versterkte aanvoerkabel (ø 5,8 mm)
- **SafetyLens / CameraProtector:** Lenskap en camera-slagbescherming



5,0" TFT-kleurendisplay



Camerakop met 12 hoogrendements-leds



Lenskap en camera-slagbescherming

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
PipeControlMobile set	084.121L	4 021563 688364	1

VIDEOCONTROL-MASTER



CAMERA



TECHNISCHE GEGEVENEN

VIDEOCONTROL-MASTER
BEELDSCHERMTYPE 5,0" TFT-kleurendisplay
RESOLUTIE DISPLAY 640 x 480 pixel
AANSLUITINGEN Industriesteekverbinder voor camera, Tv-out, USB 2.0, SD-kaartsleuf, 5V-DC-netadapter
WIRELESS-ONTVANGER ISM 2,4 GHz, Audio/video
FOTOFORMAAT / RESOLUTIE FOTO JPEG-formaat / 640 x 480 pixel
VIDEOFORMAAT / BEELDHERHALINGS-FREQUENTIE ASF / 30 frames / sec.
LED 10 helderheidsstanden
ZOOM 2-voudige digitale zoom in stappen van 10 %
GEHEUGEN SD-kaart tot max. 16 GB
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING 5 / 10 / 15 / 30 min. (instelbaar)
VOEDING Li-ion-accu / netadapter
GEBRUIKSDUUR 4 uur
ARBEIDSTEMPERAATUUR -10 ... 60°C
PIPECONTROLMOBILE-CAMERA
CAMERATYPE CMOS-fotosensor
CAMERAKOP / KABEL ø 25 mm, IP 68 (Duikdiepte 20m, 1h)
RESOLUTIE CAMERA 640 x 480 pixel
ZICHTVELD 73°
SCHERPTE-DIEPTE-BEREIK 5 ... 60 cm
KABELLENGTE 20 m
SPILDIAMETER 31 cm
MINIMALE BUIGRADIUS 70 mm
ARBEIDSTEMPERAATUUR -10 ... 60°C



PipeControlMobile set

- + VideoControl-Master
- + PipeControlMobile-Camera
- + CameraProtector 25 mm
- + SafetyLens
- + Net-/laadtoestel incl. Sortimo® L-BOXX® 238
- + 4 GB SD-kaart
- + USB-kabel
- + AV-kabel
- + Draagriem
- + Software
- + Rolladapter

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
442 x 253 x 357 mm