



PowerCross-Laser 8 S



Uiterst nauwkeurige kruislijnlasers met 8 ultrafelle laserlijnen, neigings- en loodfunctie

Rev.1213



Uitstekend zichtbare vloerlaserlijnen



Draaibare horizontale gradencirkel




Leds voor de weergave van de actieve as

- **PowerBright-Laser****: Laserdioden van de hoogste vermogensklasse genereren extreem felle laserlijnen. Deze blijven ook zichtbaar op donkere oppervlakken of oppervlakken op grote afstand en bij helder omgevingslicht.
- **Sensor-Automatic**: automatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- De **4 horizontale laserdioden** genereren rondom een gelijkmatig zeer lichte 360° laserlijn, de **4 verticale laserlijnen** zijn haaks t.o.v. elkaar uitgelijnd.
- Eenvoudige en **exacte loodlijnfunctie** met de extra loodlaser onder en het laserkruis boven.
- Met **IR-afstandsbediening** kan de handmatige functie voor de schuine uitlijning geregeld worden. De betreffende assen worden **zichtbaar weergegeven d.m.v. leds**.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen.
- **Out-Of-Level**: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **RX-Ready**: door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX 40 tot 40 m reikwijdte worden geregistreerd – ideaal voor alle binnen- en buitentoeepassingen.
- Lange bedrijfsduur dankzij sterke **lithium-ionen-accu**
- Exacte positionering van de laserlijnen door de draaibare behuizing met **fijnafstelling opzij en horizontale cirkel**.
- **Transport Lock**: een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENEN

NAUWKEURIGHEID 1 mm / 10 m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 3° / slope
NIVELLIERUNG automatisch
LASERGOLFLENGTE Lijnlaser 635 nm / Loodlaser 650 nm
LASER Lijnlaser klasse 2M / < 5 mW Loodlaser klasse 2 / ≤ 1 mW
STROOMVOORZIENING Li-ionen-accu, ca. 5 uur bedrijfsduur
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +50°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
WATER- EN STOFBESCHERMING IP 54
GEWICHT 1,6 kg
AFMETINGEN (B x H x D) 135 x 225 x 145 mm

4H 4V 1D



PowerCross-Laser 8 S
Inclusief Sortimo® L-BOXX® 238
+ afstandsbediening
+ statief adapter
+ netvoeding / oplader
+ laserbril
+ rubberkapjes
+ Li-ionen-accu

Verpakkingsformaat (B x H x D)
442 x 253 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
PowerCross-Laser 8 S	032.080L	4 021563 688289	1

