




Quadrum DigiPlus 410 S



2-assen-hellingslaser

Rev.0113



- **Digitale hellinginstelling:** het horizontale vlak kan digitaal naar X- en Y-as worden geneigd.
- Sterke **waterdichte** behuizing.
- **Sensor-Automatic:** volautomatische uitlijning dankzij elektronische servomotoren met temperatuurvaste sensoriek.
- **ADS-Tilt:** automatische uitschakeling bij externe invloeden door ADS (**Anti-Drift-System**).
- De extra **referentiestraal** vergemakkelijkt het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- Alle instellingen worden weergegeven op het **grote, verlichte LC-Display**.
- Dankzij de extra lange ontvangsteenheid kan de **SensoS Lite 410** de laserstraal op grote afstand snel registreren. LC-display aan de voor- en achterkant, superfelle, driekleurige signaalleeds evenals akoestische melodieën geven de hoogte van de laserstraal aan. Robuuste, waterdichte behuizing met sterke kop- en zijmagneten.
- De **manuele neigingsmodus** maakt het aanleggen van hellingen van meer dan 6° mogelijk.
- Met de **afstandsbediening** kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- Door de **4 IR-ontvangstdioden** kan het apparaat vanaf elke zijde op afstand worden bediend.
- **Transport Lock:** een speciale motorrem beschermt het toestel tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,75 mm / 10 m

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 6°

NIVELLERING
horizontaal / verticaal automatisch

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 400 m radius

LASERMODI Punt-, scan-, rotatie- en handontvangermodus

LASERGOLFLENGTE 635 nm


LASER klasse 3R, < 5 mW

ELEKTRISCHE VOEDING
Hoogrendementsaccu, ca. 35 uur bedrijfsduur, ca. 7 uur laadduur, Alkalinebatterijen, ca. 50 uur bedrijfsduur

VEILIGHEIDSKLASSE
Quadrum DigiPlus IP 66, SensoS Lite 410 IP 67

GEWICHT 2,6 kg

AFMETINGEN (B x H x D)
215 x 205 x 165 mm



Quadrum DigiPlus 410 S

- inclusief draagkoffer
- + SensoS Lite 410
- + universele houder
- + afstandsbediening
- + hoogrendementsaccu
- + batterijhouder
- + netvoeding / oplader
- + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
470 x 380 x 210 mm



Verticale werkpositie

Bestand tegen stof en water conform IP 66

Overzichtelijk, verlicht LC-display

Verlicht LC-display, superfelle signaalleeds

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
Quadrum DigiPlus 410 S	053.300A	4 021563 682270	1

