


# Laserliner®

## SensoPilot Pro

### Laser-machineontvanger voor de besturing van bouwmachines

Rev 0812



#### Samen met de rotatielaser fungeert de SensoPilot als permanente hoogtecontrole.

- Door vier 25 cm lange laser-ontvangsteenhuizen kan de laser **binnen een radius van 360°** worden ontvangen.
- Grote, uitstekend **zichtbare lichtdioden** geven het laserniveau aan.
- Reikwijdte 200 m.
- Zeer **robuuste, water- en stofdichte behuizing** met sterke magneten voor de bevestiging aan de machine.
- **Niet geschikt voor groene lasers.**

#### Afstands aanduiding voor SensoPilot Pro

- De afstands aanduiding maakt de **controle direct vanuit** de cabine mogelijk. De ideale aanvulling voor de lasermachineontvanger SensoPilot.
- Zeer **robuuste uitvoering met bevestigingsbeugel**, water- en stofdichte behuizing.
- Met aansluitkabel voor sensopilot.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

##### LASERONTVANGER-BEREIK

**max. 200 m**

**NAUWKEURIGHEID**  
fijn  $\pm 2$  mm ...  $\pm 5$  mm

**NAUWKEURIGHEID**  
grof  $\pm 5$  mm ...  $\pm 15$  mm

**WERKTEMPERATUUR** -20°C – +50°C

**STROOMVERZORGING**  
Accu / toestel 7,2 V NiMh / 2500 mA  
Batterijaansluiting 12/14 V

**WATER- EN STOFBESCHERMING** IP 66

**GEWICHT** 3,4 kg

**AFMETINGEN** (B x H x D)  
170 x 390 x 85 mm



**SensoPilot Pro**  
inclusief koffer  
+ geïntegreerde accu  
+ laadtoestel  
+ 12/24 V-accukabel



Magnetisch

Optioneel:  
Klemhouder

Optioneel:  
Afstandsweergave

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SensoPilot Pro	035.00A	4 021563 658787	1

