



Laserliner®

SmartCross-Laser set 270 cm

Kruislijnlaser-set met telescoopstatief en klemhouder

Rev.1115



Automatic Level



Maakt een snelle positiewissel mogelijk



Eenvoudige en veelzijdige verstelling

SmartCross-Laser

- De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor de uitlijning van tegels, regelwerk, ramen, deuren enz.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Eenvoudige uniforme bediening**

Telescoopstatief 270 cm


- Van hoogwaardig aluminium
- Maakt een **snelle positiewissel** mogelijk: ideaal voor werkzaamheden dicht bij de vloer of het plafond

FlexClamp

- **Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie** van het meettoestel met kruislijnlaser voor binnentoepassingen.
- **Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade** aan oppervlakken
- Geschikt voor lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad

TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NAUWKEURIGHEID ± 0,5 mm / m
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 10 m
LASERGOLFLENGTE 650 nm
LASERKLASSE / UDANGSEFFEKT LINJELASER 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIEJING 2 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR 15 uur (alkalibatterijen)
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +40°C
OPBERGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
AFMETINGEN (B x H x D) 55 x 85 x 75 mm (SmartCross-Laser)
GEWICHT (complete set) 2,3 kg



SmartCross-Laser set 270 cm

inclusief SmartCross-Laser
+ batterijen
inclusief telescoopstatief 270 cm
+ transporttas
inclusief FlexClamp

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
155 x 785 x 145 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser set 270 cm	081.113A	4 021563 694846	2

