


MasterLevel Box Pro



Digitale elektronische waterpassen in handig formaat – met bluetooth-interface

Rev.0917



- **Referentiefunctie** voor de overdracht van hoeken
- **Bluetooth-interface** voor de overdracht van de meetgegevens
- **FlipDisplay:** Bij metingen boven hoofdhoogte draait het display automatisch mee. Zo is het verlichte display onder alle omstandigheden goed leesbaar.
- **Kalibreerfunctie** voor re-kalibratie van de sensor en de verbetering van de meetnauwkeurigheid
- **Hold-functie** om de actuele meetwaarde op het display vast te houden
- verlicht display
- sterke magneten
- compact in mini-formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

EXACTHEID van de elektronische meting
 $\pm 0,05^\circ$ bij 0° en 90°
 $\pm 0,1^\circ$ bij $1^\circ \dots 89^\circ$

WEERGAVENAUWKEURIGHEID
 2 decimaalcijfers

WERKOMSTANDIGHEDEN $0 \dots 50^\circ\text{C}$,
 85%rH, niet-condenserend,
 Werkhoogte max. 2000 m

OPSLAGVOORWAARDEN $-20 \dots 70^\circ\text{C}$,
 85%rH, niet-condenserend

BETRIEBSDATEN FUNKMODUL
 Interface Bluetooth LE 4.x; Frequentieband:
 ISM band 2400-2483.5 MHz, 40 kanalen;
 zendvermogen: max. 10 mW; bandbreedte:
 2 MHz; bitrate: 1 Mbit/s; modulatie:
 GFSK / FHSS

STROOMVERZORGING
 1 x 1,5V (type AAA/LR03)

GEWICHT met batterij
 86 g

AFMETINGEN (B x H x D)
 59 x 59 x 28 mm



Verlicht LC-display



Magnetisch



FlipDisplay



MasterLevel Box Pro
 inclusief sporttas
 + batterijen (2 x 1,5 V type AAA)
Verpakkingsformaat (B x H x D)
 90 x 230 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MasterLevel Box Pro	081.262A	4 021563 700233	2

