



FI-Block , 4-polig, Typ A, selektiv, In: 100 A, 1000 mA, Un AC: 400 V, für 5SP4

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	FI-Block
Ausführung des Produkts	selektiv
Produktvariante	für 5SP4
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Baugröße für Installationseinbaugeräte / gemäß DIN 43880	1
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
Überspannungskategorie	III
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	195 V
• für Prüfeinrichtung / minimal	
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	5 W
• maximal	15 W
Strom	
Auslösefehlerstrom / Bemessungswert	1 000 mA
Betriebsstrom	
• bei 40 °C / Bemessungswert	93 A
• bei 45 °C / Bemessungswert	93 A
• bei 50 °C / Bemessungswert	90 A
• bei 55 °C / Bemessungswert	87 A
• bei 60 °C / Bemessungswert	85 A
• bei 65 °C / Bemessungswert	83 A
• bei 70 °C / Bemessungswert	80 A
• bei AC / Bemessungswert	100 A
Fehlerstromtyp	A
Stoßstromfestigkeit / Bemessungswert	5 kA
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
• maximal	50 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
• minimal	6 mm ²

• maximal	50 mm ²			
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss				
• minimal	2,5 N·m			
• maximal	3 N·m			
Position / des Netzanschlusskabels	oben oder unten			
Mechanischer Aufbau				
Höhe	90 mm			
Breite	124 mm			
Tiefe	70 mm			
Einbautiefe	70 mm			
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	5			
Befestigungsart	DIN-Schiene (REG)			
Einbaulage	beliebig			
Nettogewicht	703 g			
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur / während Betrieb				
• minimal	-25 °C			
• maximal	45 °C			
Umgebungstemperatur / während Lagerung				
• minimal zulässig	-40 °C			
• maximal zulässig	75 °C			
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Gefahrgut

[Transport Information](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SM2847-8>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SM2847-8>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SM2847-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



