

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC07-5ED0




Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsstrom	90,00 A
Verlustleistung	0,277 kW

Mechanische Daten

Breite	270,0 mm (10,63 in)
Höhe	248,0 mm (9,76 in)
Tiefe	188,0 mm (7,40 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	26,70 kg (58,86 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M6
------------	----------------------------------

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M6
------------	----------------------------------

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M6
------------	-------------