

Datenblatt für Bremswiderstand

Artikel-Nr. : 6SE6400-4BD21-2DA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
 Siemens-Auftrags-Nr. :
 Angebots-Nr. :
 Bemerkung :

Item-Nr. :
 Komm.-Nr. :
 Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsleistung P_{DB}	1,2 kW
Bemessungsleistung, max.	24 kW

Allgemeine technische Daten

Widerstand	27 Ω
Zwischenkreisspannung, max.	900 V

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	7,4 kg (16,31 lb)
Maße	
Breite	270 mm (10,63 in)
Höhe	515 mm (20,28 in)
Tiefe	175 mm (6,89 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss	
Ausführung	Schraubbolzen M6
Anschlussquerschnitt	6,0 mm ² (AWG 10)
PE-Anschluss	
Ausführung	Schraubbolzen M6
Ausführung am Gehäuse	Schraubbolzen M6

Thermoschalter

Ausführung	Öffner
Eingangsstrom, max.	2,5 A
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ² (AWG 14)