



# devolo Magic 2 LAN 1-1

## Technische gegevens

<b>Standaarden</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
<b>Transmissiesnelheid</b>	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 1200/2400 (mbps)
<b>Modulatie • Carrier</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
<b>Bereik (in m)</b>	Powerline: 500
<b>Veiligheid</b>	128 Bit AES
<b>LED</b>	PLC (multi)
<b>Toets</b>	Pairing Factory Default
<b>Stopcontact • Stekker • Landen</b>	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)
<b>Voeding uit geïntegreerde stopcontact</b>	16 A
<b>Toestelaansluiting</b>	1 x Ethernet RJ45
<b>Opgenomen vermogen</b>	Maximaal W/A: 4,8W Typisch W/A: 2,8W Stand-by W/A: 0,7W
<b>Spanningsvoorziening</b>	internal 196-250 V AC 50 Hz
<b>Dempingsfilter</b>	2 - 80 MHz
<b>Filterkarakteristieken</b>	-22 db tot -45 db
<b>Temperatuur (Opslag • Gebruik)</b>	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
<b>Afmetingen (in mm, zonder stekker)</b>	130 x 66 x 42
<b>Omgevingsvoorwaarden</b>	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

<b>Besturingssystemen</b>	Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0 iOS 9, iOS 10, iOS 11 Windows 7 (32/64Bit) Windows 8.x (32/64 Bit), Windows 8.x Pro (32/64 Bit) Windows 10.x Pro (32 /64 Bit) Ubuntu-Linux 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12
<b>Certificatie</b>	CE compliant
<b>Additional features</b>	Energy saving mode can be enabled/disabled,

## Verkoopinformatie

<b>Garantie (in jaar)</b>	3
<b>Accessoires</b>	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

## Losse adapter

### 8256 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059682566  
Gewicht: 475 g  
Afmetingen: 190 x 118 x 92 mm

#### WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 265 g  
Papier (groene punt): 175 g  
Plastic (groene punt): 2 g  
Overige (groene punt): 0.2 g

## Starter Kit

### 8264 (BE,PL,CZ,SK)

EAN: 4250059682641  
Gewicht: 790 g  
Afmetingen: 188 x 231 x 92 mm

#### WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 530 g  
Papier (groene punt): 220 g  
Plastic (groene punt): 4 g  
Overige (groene punt): 0.4 g