




### HelaGuard accessoires

- AWS chloropreen pakkingen

#### Hoofdkenmerken

- beschermt tegen vocht en stof
- voor PG en metrische schroefdraad
- oliebestendig
- 80 Shore A sterkte



HelaGuard AWS chloropreen pakkingring.

<b>MATERIAAL</b>	Chloropreen (CR)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +135 °C



TYPE	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Buiten Ø	Binnen Ø	Dikte (T)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
AWS-PG7	-	PG7	20	11,5	1,5	100 st.	zwart (BK)	166-50508
AWS-PG9	-	PG9	24	14,7	1,5	100 st.	zwart (BK)	166-50509
AWS-PG11	-	PG11	25	18,1	1,5	100 st.	zwart (BK)	166-50510
AWS-PG16	-	PG16	29	22,0	1,5	50 st.	zwart (BK)	166-50512
AWS-PG21	-	PG21	35	27,8	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50513
AWS-PG29	-	PG29	44	36,5	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50514
AWS-PG36	-	PG36	54	46,5	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50515
AWS-PG42	-	PG42	61	53,5	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50516
AWS-PG48	-	PG48	70	58,8	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50517
AWS-PG13	-	PG13.5	28	19,5	1,5	100 st.	zwart (BK)	166-50511
AWS-M12	M12	-	20	11,5	1,5	100 st.	zwart (BK)	166-50500
AWS-M16	M16	-	24	15,5	1,5	100 st.	zwart (BK)	166-50501
AWS-M20	M20	-	28	19,5	1,5	50 st.	zwart (BK)	166-50502
AWS-M25	M25	-	34	24,5	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50503
AWS-M32	M32	-	42	31,5	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50504
AWS-M40	M40	-	50	39,5	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50505
AWS-M50	M50	-	60	49,5	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50506
AWS-M63	M63	-	73	62,5	1,5	10 st.	zwart (BK)	166-50507

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.