



Laserliner

LaserRange-Master Gi5



Laser-afstandsmeter – met groene lasertechnologie

Rev18W06



- Groene lasertechnologie
- Op het punt nauwkeurig met laser
- Extreem fel groen laserkruis vooraan in **DLD-uitvoering zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnbeeld. voor de exacte berekening van lengten
- Met de **oppervlakte- en volumefunctie** kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
- **Min./Max.-continumeting**
- **Digitale libel**
- **Kalibratie van de tilt-sensor**
- **360° neigingssensor** voor de bepaling van de horizontale en verticale afstand
- Geheugen voor 50 meetwaarden
- **Hoge meetnauwkeurigheid** tot 50 m: ± 2 mm*
- **Meetbereik binnen: 0,05 m tot 50 m**
- **2 meetniveaus omschakelbaar:** voorzijde en achterzijde
- Verlicht 4-cijferig **kleuren Ic-display**
- Stabiele, ergonomische behuizing met **beschermende rubberlaag**

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 2 mm (karakteristiek)*
MEETBEREIK max. 50 m
MINIMALE REIKWIJDTE 0,05 m
LASER Klasse 2 < 1mW
LASERGOLFLENGTE 515 nm
WERKOMSTANDIGHEDEN -10°C ... 40°C
OPSLAGVOORWAARDEN -20°C ... 70°C
EENHEDEN (omschakelbaar) m / inch / ft
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING 30 sec. laser / 3 min. apparaat
FUNCTIES Afstanden, oppervlakten, volumes, continumeting, hoekfunctie 1 + 2 + 3**, digitale libel
STROOMVERZORGING Batterijen 2 x 1,5 V type AA
AFMETINGEN (B x H x D) 50 x 122 x 27 mm
GEWICHT met batterijen 140 g

* Toepassingspecifieke details zie bedieningshandleiding
** In combinatie met 360° neigingssensor



Verlicht LC-display

Veelzijdige functies

Digitale libel



LaserRange-Master Gi5
inclusief sportortas
+ batterijen (2 x 1,5 V type AA)
Verpakkingsformaat (B x H x D)
90 x 295 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
LaserRange-Master Gi5	080.838A	4 021563 703722	5

