

Laserliner

VarioStand L 180 cm




Hoogwaardig statief van aluminium

Rev18W49




- Met wisseladapter voor de bevestiging van apparaten met **1/4"- en 5/8"-schroefdraad**
- Dankzij de **speciale combi-punten (rubber-staalpunten)** kan het statief op verschillende ondergronden worden gebruikt.
- Uittrekbare statiefpoten



1/4"-schroefdraadadapter



5/8"-schroefdraadadapter



Combi-punten vervangen

TECHNISCHE GEGEVENS

SCHROEFDRAAD 1/4", 5/8"
MIDDENZUIL VAN HET STATIEF 50 cm
MAX. HOOGTE 180 cm
MIN. HOOGTE 93 cm
MAX. NUTTIGE LAST 8 kg
WERKOMSTANDIGHEDEN -20...60°C, luchtvochtigheid max. 80 % rH, niet-condenserend,
OPSLAGVOORWAARDEN -20...70°C, luchtvochtigheid max. 80 % rH
AFMETINGEN (B x H x D) 190 x 945 x 175 mm
GEWICHT (zonder adapter) 3,6 kg



VarioStand L 180 cm
+ 1/4"-schroefdraadadapter
+ 5/8"-schroefdraadadapter
Verpakkingsformaat (B x H x D)
195 x 950 x 180 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
VarioStand L 180 cm	080.27A	4 021563 705016	1

