

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Termometr z zewnętrznym czujnikiem Voltcraft TM-70, wyświetlacz LCD, -50 do +70 °C, 0,1 °

1. Instalacja



Nie wiercić żadnych dodatkowych otworów ani nie wbijać dodatkowych śrub w obudowę produktu.

Należy uważać, aby podczas montażu na ścianie nie zostały przypadkowo uszkodzone rury gazowe ani wodne!

1. Należy użyć tylnej strony modułu – nie strony z wyświetlaczem LCD – jako szablonu do odrysowania urządzenia w wybranym miejscu w pomieszczeniu i wyciąć w celu umiejscowienia termometru. Zalecany rozmiar zarysu to 45,5 x 22,5 mm. Użyć poziomicy, aby uzyskać wypoziomowanie.
2. Przełożyć przewód i sondę przez otwór.
3. Dopasować moduł z otworem i następnie delikatnie nacisnąć na przednią część obudowy, nie na ekran LCD, dopóki moduł nie zostanie umieszczony na miejscu.
4. Przełożyć przewód i sondę na zewnątrz w odpowiedniej pozycji i przymocować. Sonda może zostać umieszczona dwa metry od modułu.

Podczas pomiaru temperatury poniżej 0°C lub powyżej 50°C należy w miarę możliwości zainstalować moduł z daleka od sondy i w zakresie temperatury od 0°C do 50°C, w celu prawidłowego odczytywania danych z wyświetlacza. Pomiędzy -10°C oraz -19.9°C znak minus będzie stykał się z pierwszą cyfrą, np. -1 .

2. Działanie

- Mierzona temperatura będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD
- Jeśli mierzona temperatura będzie wyższa niż 70°C, zostanie wyświetlony symbol 'H'. Jeśli zmierzona temperatura będzie niższa niż -50°C, zostanie wyświetlony symbol 'L'.
- Gwałtowna zmiana temperatury uszkodzi produkt.



<http://www.conrad.pl>