

19 73 27 Urządzenie do efektów świetlnych. Instrukcja obsługi.

Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Warunki działania.

- Urządzenie należy zasilac odpowiednim dla niego napięciem.
- Położenie urządzenie podczas działania może być dowolne.
- Nie należy przekraczac wartości technicznych wskazanych w instrukcji.
- Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas działania wynosi 0- 40st.C.
- Urządzenie może być stosowane w suchych i czystych pomieszczeniach.
- W przypadku tworzenia się wody kondensacyjnej, czas aklimatyzacji wynosi 2 godziny.
- Podłączanie urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach jest nie dopuszczalne.
- Nie należy narażac urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
- W przypadku naprawy należy stosowac oryginalne części zamienne.
- Naprawy urządzenia należy dokonac w uprawnionym do twojego serwisie.
- Przed podłączeniem urządzenia należy umieścic je w odpowiedniej obudowie.
- Podłączone żarówki mogą być dowolnego typu, pobór mocy na jednym kanale nie powinien przekraczac 5W.
- Urządzenie może być zasilane z sieci lub z baterii odpowiedniego typu. Zasilanie przy użyciu ładowarek samochodowych lub transformatorów do zabawek jest niedopuszczalne i może spowodowac uszkodzenie podzespolow.
- Modernizacja urządzenia lub zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem prowadzi do wygaśnięcia warunkow gwarancji

Opis produktu.

Wędrujący punkt świetlny z 10 LEDs. Możliwość dodatkowego włączenia 10 żarówek z max 5W przypadającymi na kanał. Płynna regulacja prędkości przesuwania się tam i z powrotem punktu świetlnego za pomocą potencjometru.

Nie dopuszczalne dostosowania w ruchu drogowym.

Dane techniczne:

Napięcie robocze:	9-15V=
Pobór prądu przy zapalonych LEDs:	ok.8mA
Dla żarówek do:	max 5W (na kanał)
Wymiary:	114 x 55mm
Pasujące żarówki, 12V/0,1A:	numer zam. 10 44 77
Pasująca oprawa E10 z podstawką:	numer zam. 10 45 07