

**INLAY CC-M 85/27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W celu spełnienia różnorodnych wymagań dotyczących opisywania, karty MetalliCards są dostępne w wykonaniu z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Znaczniki z chromowanego aluminium są niedrogą alternatywą do różnorodnych zastosowań. W szczególności sprawdzają się ze względu na duży kontrast wielobarwnego druku.

Karty MetalliCard ze stali nierdzewnej wyróżniają się dużą odpornością na różnorodne czynniki, dlatego z powodzeniem są stosowane w przemysłach chemicznym i przetwórczym. Ich formaty zaspokajają pełną gamę potrzeb w dziedzinie identyfikatorów. Zarówno w przypadku małych urządzeń, jak i tabliczek znamionowych, gwarantują wysoką jakość znakowania. Karty MetalliCard można montować w optymalny sposób. Karty MetalliCards mogą być szeroko stosowane dzięki różnorodnym możliwościom mocowania, takim jak: klejenie, nitowanie, uchwyty lub szyny znaczników, a także w połączeniu z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | INLAY CC-M 85/27           |
| Nr zam.    | <a href="#">1341050000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118145168              |
| J. op.     | 1 Szt.                     |

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**INLAY CC-M 85/27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 76 mm  | Szerokość (cale) | 2,992 inch |
| Wysokość   | 8 mm   | Wysokość (cale)  | 0,315 inch |
| Głębokość  | 120 mm | Głębokość (cale) | 4,724 inch |
| Masa netto | 50 g   |                  |            |

**Dane ogólne**

|           |       |           |                        |
|-----------|-------|-----------|------------------------|
| Szerokość | 76 mm | Wykonanie | Uchwyt na 3 oznaczniki |
|-----------|-------|-----------|------------------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001675    | ETIM 6.0   | EC001675    |
| eClass 6.2 | 21-13-05-06 | eClass 7.1 | 19-14-90-90 |
| eClass 8.1 | 19-14-90-90 | eClass 9.0 | 19-14-92-90 |
| eClass 9.1 | 19-14-92-90 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## INLAY CC-M 85/27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania

