

Industrial Ethernet IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Moduł połączeniowy Weidmüller jest przydatny przy przedłużaniu uszkodzonego kabla instalacji bez zapasu kabla w ograniczonej przestrzeni.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-CCM
Nr zam.	8808410000
Wykonanie	Moduł połączeniowy, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
GTIN (EAN)	4032248505999
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	112 mm	Długość (cale)	4,409 inch
Szerokość	37 mm	Szerokość (cale)	1,457 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0,787 inch
Masa netto	157 g		

Temperatury

Temperatura pracy	Temperatura magazynowania
Temperatura układania	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	IDC	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu	Moduł połączeniowy	Barwny	szary
Podstawowy materiał obudowy	całkowicie ekranowana obudowa z metalu	Kategoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Średnica płaszczka, min.	5,5 mm	Średnica płaszczka, maks.	9,6 mm
rodzaj montażu		Ekranowanie	Stałe przyłącze ekranowe 360°, oddzielony od niego uchwyt kablowy odciążający
	montaż naścienny		
Stopień ochrony	IP20		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN