

Pływające radio do wanny w kształcie kaczki

Radio AM/FM

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 340937

Wersja 01/06



1. PRZEZNACZENIE

Pływające radio do wanny w kształcie kaczki jest bryzgodpornym radiem AM/FM. Produkt powinien być zasilany jedynie za pomocą baterii typu AAA (UM-4), nie akumulatorów.

Jakiegokolwiek użycie niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia produktu i niebezpieczeństwa wystąpienia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc. Żadna część tego produktu nie może być modyfikowana lub przebudowana. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zatrzymanie jej na przyszłość.

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



W przypadku wystąpienia szkód, które zostały spowodowane przez nieprzestrzeganie zaleceń występujących w niniejszej instrukcji, wygasa gwarancja producenta. Za skutki szkód producent nie ponosi odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja! Ważne wskazówki, których należy bezwzględnie przestrzegać, w niniejszej instrukcji obsługi oznakowano wykrzyknikiem. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko niebezpieczeństwa.

- Ze względów bezpieczeństwa oraz licencyjnych (CE), nieautoryzowana modyfikacja i/lub przekształcenie produktu jest niedozwolona.
- Produkt powinien być trzymany z dala od dzieci poniżej 36 miesiąca życia!
- Opakowania nie należy pozostawiać bez uwagi. Może stać się ono bowiem niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Naprawy urządzenia może wykonać jedynie specjalista, względnie warsztat specjalistyczny.
- W przypadku wystąpienia pytań związanych z obsługą urządzenia, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, należy zwrócić się do działu wsparcia technicznego.

3. EKSPLOATACJA

1. Przekręć głowę na prawo aby włączyć radio i zwiększyć poziom głośności. Przekręć w przeciwną stronę aby zmniejszyć poziom głośności i wyłączyć radio. Dźwięk kliknięcia oznacza wyłączenie radia.
2. Przekręć ogon aby dostroić częstotliwość odbieranego sygnału, 540 -1600 kHz dla AM i 88 – 108 MHz dla FM.
3. Aby przełączyć pomiędzy AM i FM, naciśnij odpowiednio na lewym skrzydle AM (modulacja amplitudy) lub FM (modulacja częstotliwości).

4. KONSERWACJA

4.1 Instalacja i wymiana baterii



Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.


W czasie dłuższego nieużywania przyrządu wyjąć baterie w celu zapobiegnięcia jego uszkodzeniu poprzez wylanie baterii. Wylane lub uszkodzone akumulatory przy kontakcie ze skórą mogą wywołać poparzenia kwasem. Podczas kontaktu z uszkodzonymi akumulatorami używać rękawic ochronnych.

Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać baterii leżących bez uwagi, gdyż mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.

Wszystkie baterie należy wymieniać w tym samym czasie. Kombinacja starych i nowych baterii w urządzeniu może doprowadzić do ich wylania i uszkodzenia produktu.

Nie rozmontowywać baterii, nie zwierać ich i nie wrzucać ich do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowego użytku. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

1. Odkręć śrubki komory baterii.
2. Włóż trzy baterie alkaliczne typu AAA (AAA/ UM-4), zwracając uwagę na poprawną polaryzację.
3. Włóż pokrywę komory baterii na swoje miejsce, otwór w otwór i przykręć śrubki aby w pełni zamknąć komorę baterii.
4. Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność baterii, prosimy używać wyłącznie baterii alkalicznych.



4.2 Czyszczenie

Urządzenie należy czyścić za pomocą wilgotnej, antystatycznej szmatki. Nie wolno używać środków żrących lub rozpuszczalników!

5. UTYLIZACJA

5.1 Ogólne



Dla dobra naszego środowiska oraz w celu możliwie całkowitego recyklingu użytych surowców, użytkownik zobowiązany jest do oddania zużytych lub uszkodzonych urządzeń do publicznych punktów zbiórki odpadów elektronicznych. Symbol przekreślonego kontenera naśmieci z kółkami oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany wraz z odpadami komunalnymi. Symbol posiada także solidny czarny pasek lub datę produkcji produktu.

5.2 Baterie i akumulatory



Użytkownik końcowy jest ustawowo zobowiązany do oddania wszystkich zużytych baterii i akumulatorów. **Zabroniona jest ich utylizacja razem z odpadami pochodzenia domowego!** Baterie/Akumulatory zawierające substancje szkodliwe oznaczone są znajdującym się obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji wraz z odpadami pochodzenia domowego. Oznaczeniami zdecydowanie ciężkich metali są Cd = Kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Zużyte baterie można oddać nieodpłatnie w gminnych punktach zbiórki, naszych oddziałach a także wszędzie tam, gdzie prowadzi się sprzedaż baterii/akumulatorów.

W ten sposób użytkownik wypełnia ustawowe obowiązki, a także przyczynia się do ochrony środowiska.

6. DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy	4.5 V z 3 x baterie AAA
Pobór prądu	0.45 W
Zakres częstotliwości	AM: 540– 1600kHz FM: 88– 108kHz
Moc	180mW RMS