

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**






# **Radiobudzik New One CR120**

**Nr produktu 393463**



## Rozmieszczenie i opis przycisków

1. Wyświetlacz LED
2. Tryb standby/stop
  - Włączenie/wyłączenie radia
3. Alarm 2 / zmniejsz głośność
4. Alarm 1 /zwiększ głośność
5. Drzemka
  - Słuchanie radia do zaśnięcia
6. Regulacja jasności wyświetlacza
  - Czasowe powtórzenie alarmu **SNOOZE**
7. Ustawianie zegara
  - Zapisanie w pamięci
8. Ustawienie godziny **HR.**
  - Ustawienie w dół
9. Ustawienie minuty **MIN.**
  - Ustawienie w górę
10. Automatyczne skanowanie oraz zapisywanie stacji radiowych
11. Głośnik
12. Gniazdo baterii
13. Gniazdo zasilania i anteny FM



### ŹRÓDŁO ZASILANIA

AC: 230 V ~ 50 Hz (CE)


DC: 2x 1,5 V, baterie typu AAA/R03/UM4 (nie zawarte w zestawie), używane do zasilania awaryjnego. W celu optymalnego działania zaleca się używanie baterii alkalicznych. Baterie powinny być wymieniane co 6 miesięcy.

1. Umieść wtyk przewodu zasilającego do standardowego sieciowego gniazda ściennego 230 V.
2. Włóż baterie zasilania awaryjnego do gniazda baterii. Używaj jedynie baterii odpowiedniego typu i rozmiaru. Umieszczenie baterii w niewłaściwej polaryzacji może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie próbuj ponownie ładować zużytych baterii, może to prowadzić do powstania pożaru lub wybuchu.

**ZASILANIE AWARYJNE:** Wszystkie ustawienia urządzenia są zapamiętane, jedynie czasami może być konieczne ponowne ustawienie zegara. W przypadku przerwy w zasilaniu, jeżeli baterie zasilania awaryjnego nie zostały umieszczone w urządzeniu, wyświetlacz wskaże informację o przerwie zasilania i konieczności ponownego ustawienia opcji urządzenia.

## USTAWIENIE CZASU







1. W trybie standby naciśnij i przytrzymaj przycisk  , włączy się podświetlenie ekranu i ustawienie zegara. Za pomocą przycisków **HR.** i **MIN.** ustaw odpowiednią godzinę oraz minutę.

2. Naciśnij ponownie przycisk  aby potwierdzić ustawiony czas.





**UWAGA:** jeżeli podczas ustawiania zegara nie zostanie naciśnięty żaden przycisk w czasie 9 sekund, automatycznie zostaną zapisane obecnie wyświetlane ustawienia.

## SŁUCHANIE RADIA

### Strojenie ręczne

1. Naciśnij przycisk  aby włączyć radio.
2. W celu uzyskania lepszej jakości sygnału, rozwiń przewód antenowy.
3. Dostosuj głośność radia za pomocą przycisków  oraz .
4. Ustaw stację radiową za pomocą przycisków  oraz .
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij ponownie przycisk .

### Strojenie automatyczne





Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund jeden z przycisków  lub  . Automatyczne strojenie wyszukuje stacje o silnym sygnale. Stacje o słabym sygnale mogą zostać wybrane w strojeniu ręcznym za pomocą przycisków  oraz .

**UWAGA:** Podczas automatycznego strojenia dźwięk radia jest automatycznie wyciszany do momentu ustawienia stacji.


### Zapisywanie stacji radiowych

Radiobudzik ma możliwość zapamiętania do 20 stacji FM.


#### Ręczne zapisywanie stacji radiowych:



1. Nastaw stację radiową za pomocą strojenia ręcznego lub automatycznego.
2. naciśnij przycisk  . Na ekranie wyświetlone zostanie "P 01".
3. Za pomocą przycisków  lub  wybierz kanał na którym chcesz zapisać wybraną stację.
4. Naciśnij przycisk  aby zapisać stację radiową.
5. Powtarzaj kroki 1 – 4 w celu zapisania kolejnych stacji.

#### Automatyczne zapisywanie stacji radiowych







Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk  . Radiobudzik automatycznie wyszuka i zapisze pierwsze 20 znalezionych stacji radiowych. Jeżeli miałeś już zapisane stacje na poszczególnych kanałach, operacja ta spowoduje usunięcie poprzednich stacji oraz nadpisanie ich poprzez automatycznie wyszukane.


### Słuchanie zapisanych stacji

Naciśnij przycisk  i powtarzaj tę czynność aż do momentu wybrania pożądanej stacji radiowej spośród zapisanych.





Dostosuj głośność radia za pomocą przycisków  oraz .

## USTAWIENIA ALARMU ORAZ JEGO TRYBU

1. W trybie standby naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk , wskazania wyświetlacza zaczną migać.
2. Aby ustawić czas zadziałania alarmu użyj przycisków **HR.** oraz **MIN.**
3. Naciśnij przycisk , a następnie za pomocą przycisków  lub  wybierz tryb alarmu spośród buzzera  lub radia **F.**
4. Naciśnij przycisk  aby zatwierdzić wybór, wyświetlona zostanie ikona alarmu.

Uwaga: Postępuj identycznie w celu ustawienia drugiego alarmu za pomocą przycisku .

Uwaga: Poprzednio ustawiony poziom głośności radia zostanie zapisany, głośność alarmu w trybie radia **F** będzie zatem identyczna. Jeżeli wybierasz tryb budzenia radiem, nie zapomnij wcześniej ustawić odpowiedniego poziomu głośności.

Naciśnij przycisk , dostosuj głośność przyciskami  oraz  i ponownie naciśnij przycisk . Jeżeli używasz funkcji słuchania radia do zaśnięcia z niskim poziomem głośności, powinieneś użyć budzika w funkcji buzzera w celu skutecznego budzenia.

## WYŁĄCZENIE ALARMU


### 1 – Powtarzanie alarmu


Naciśnij przycisk **SNOOZE**. Alarm zostanie wyłączony i ponownie aktywowany po upływie 9 minut.

### 2 – Wyłączenie alarmu





Naciśnij przycisk  lub . Alarm 1 zostanie aktywowany następnego dnia o tej samej godzinie.

### 3 – Deaktywowanie alarmu

W trybie standby naciśnij przycisk  aby deaktywować alarm na stałe. Ikona alarmu zniknie z wyświetlacza.





Uwaga: W identyczny sposób następuje wyłączenie alarmu 2 pod przyciskiem .

## FUNKCJA SŁUCHANIA RADIA DO ZAŚNIĘCIA


Aby skorzystać z funkcji słuchania radia do zaśnięcia, naciśnij przycisk  a następnie  w celu wyboru czasu słuchania radia spośród 120-90-60-30-15-10 lub 5 minut. Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie. Radio zostanie automatycznie wyłączone po upływie wybranego czasu. Aby anulować odliczanie czasu w tej funkcji, naciśnij przycisk  lub  w celu wyłączenia funkcji.

## FUNKCJA DRZEMKI

Funkcja ta umożliwi budzenie po upływie wybranego niewielkiego przedziału czasu. W tej funkcji możliwe jest wybranie jedynie funkcji budzenia w trybie buzzera.

1. W trybie standby naciśnij przycisk  w celu wybrania czasu drzemki spośród 120-90-60-30-15-10 lub 5 minut. Wyświetlona zostanie ikona drzemki.
2. Aby wyłączyć alarm naciśnij przycisk  lub .
3. W celu deaktywacji funkcji drzemki, naciskaj przycisk  do momentu aż pojawi się **OFF**.

## JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA

Naciśnij przycisk  aby wybrać jasność podświetlenia spośród wysokiej HIGH, niskiej LOW oraz braku podświetlenia OFF.

### DANE TECHNICZNE

ŹRÓDŁO ZASILANIA:	AC: 230 V ~ 50 Hz, pobór mocy 4 W DC: 2x 1,5 V, baterie typu AAA/R03/UM4 (nie zawarte w zestawie), używane do zasilania awaryjnego
RADIO:	FM: 87,5 – 108 MHz
WYMIARY:	120 x 67 x 77 mm (Szer. x Wys. x Gł.)

### INNE INFORMACJE



**UWAGA:** W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie otwieraj obudowy urządzenia. Nie ma wewnątrz żadnej części, która może być obsługiwana przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinna wykonywać odpowiednio wykwalifikowana osoba.



Błyskawica ze strzałką umieszczona w trójkącie informuje użytkownika o niebezpiecznym napięciu występującym wewnątrz urządzenia



Wykrzyknik umieszczony w trójkącie jest znakiem ostrzegawczym informującym użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących produktu.

### WAŻNE

- Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie urządzenia.
- W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji, pozostaw wolną przestrzeń o szerokości minimum 5cm wokół urządzenia.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są przykryte jakimkolwiek przedmiotem, np. gazetą, zasłoną itp.
- Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł ognia takich jak świece.
- Nie narażaj urządzenia na kapanie lub strumień wody.
- Nie umieszczaj na urządzeniu pojemników wypełnionych płynami, takich jak szklanki, wazony itp.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. Utylizuj baterie w odpowiednich do tego punktach.
- Baterie nie powinny być wystawione na działanie źródeł ciepła takich jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Wtyk przewodu zasilającego jest używany do odłączenia zasilania od urządzenia i powinien być dobrze dostępny. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, wtyk musi być całkowicie wyjęty z gniazda zasilającego. Gniazdo powinno być dobrze dostępne i nie powinno posiadać uszkodzeń.
- Pod wpływem krótkotrwałych przepięć lub silnych pól elektrostatycznych urządzenie może działać wadliwie. W takim wypadku użytkownik powinien wykonać reset urządzenia poprzez odłączenie go od sieci.



Produkty elektroniczne są surowcami, które nie mogą być utylizowane w przydomowym śmietniku. Kiedy żywotność urządzenia skończy się, należy zutylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami w komunalnych punktach zbiorczych. Utylizacja w przydomowym śmietniku jest zabroniona.

<http://www.conrad.pl>