

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000552371

**Pompa głębinowa niskonapięciowa Comet
Ocean-Plus 1130.91.59, 12 V/DC,
wydajność: 25 l/m**



Instrukcja obsługi

Pompa Comet wymaga 12 V prądu zasilającego, który może być dostarczony poprzez:

- a) Akumulator samochodowy
- b) Baterie 2 x 6 V
- c) Transformator prądu stałego – maksymalny prąd 14 V. Dopuszczalny czas pracy 15 minut, 15 minut czas chłodzenia.

Maksymalny czas pracy na sucho – 2 godziny bez uszkodzenia pompy.

Do pompy są następujące podłączenia elektryczne:

2 żyłowy płaski kabel: + Czarny/biały - Biały

2 żyłowy kabel okrągły: + Brązowy - Niebieski

Pompa może być sterowana poprzez przełącznik nożny, membranowy przełącznik ciśnienia itp.

Pompy Comet są przeznaczone wyłącznie do użytku w wodzie, przy maksymalnej temperaturze 60 ° C. Są hermetycznie zamknięte aby zapewnić bezobsługową pracę. Wykonane z nietoksycznych, bezzapachowych materiałów. Należy pamiętać że uderzenia lub upadek na ziemię może uszkodzić pompę.

Należy chronić pompę przed zamrożeniem. Dla przechowywania pompy w zimnie należy usunąć ją ze zbiornika wodnego i rozłączyć. Ostrożnie spuścić całą wodę z pompy.