

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Regulator czasowy

Nr produktu 611809



**Regulator czasowy  
do montażu w gniazdkach wtykowych DIN 49073**

**Typ 348 T 30**

**z programem dziennym**

Napęd z silnikiem synchronicznym

230 V~ 50 Hz

Moc załączana: 16 (4) A, 250 V~  $\mu$

ok. 3 500 W

Najkrótszy czas włączania lub wyłączania: 30 min

Temperatura otoczenia: T55 (do +55°C)

**CE**

**Wskazówka:**

Regulator czasowy może być podłączany wyłącznie przez uprawnionego elektryka.

**Montaż:**

Prosty montaż, dzięki podłączeniu przez zaciski tulejkowy.

Regulator czasowy montowany jest tak jak wyłącznik oświetleniowy w gniazdkach wtykowych 55 mm, zgodnie z DIN 49073 (minimalna głębokość gniazdka 40 mm).

**Obsługa**

**Ustawianie aktualnej godziny:**


Obrócić pokrętle w kierunku strzałki (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do momentu, gdy godzina będzie zgodna z oznaczeniem.

**Wyprodukowano w UE**

**Wyznaczanie czasów przełączania:**

Przesunąć do przodu suwak przełączania znajdujący się na pokrętle do wybranego czasu włączania. Suwak przełączania odpowiada 30-minutowemu czasowi włączania lub wyłączania.


**Przełącznik:**

W pozycji  obowiązują czasy przełączania ustawione na pokrętle.

W pozycji „0”, podłączone urządzenia (np. oświetlenie) są wyłączone na stałe.

W pozycji „I”, urządzenie podłączone do zacisku 3 jest włączone na stałe.

Schemat połączeń dla typu 348.002.8.000



suevia Zeitschalttechnik GmbH

Robert-Bosch-Str. 3

D-71088 Holzgerlingen

Telefon: 07031 / 86 65 -0

Telefaks : 07031 / 86 65 -10

[www.zeitschalttechnik.de](http://www.zeitschalttechnik.de)

<http://www.conrad.pl>