

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 672207

Termometr cyfrowy zewnętrzny, TFA 301039, zakres od - 20 do +70 °





Cyfrowy termometr z funkcją pomiaru wartości maksymalnych i minimalnych

Funkcje:

- Pomiar aktualnej temperatury, wartości maksymalne i minimalne
- Odporny na warunki pogodowe, dla użycia wewnętrznego i zewnętrznego

Przyciski:

- Przycisk CLEAR (czyszczenia)
- Przycisk °C/°F

Obudowa:

- Komora baterii
- Otwór montażowy

Użycie:

- Otwórz komorę baterii za pomocą odpowiedniego przedmiotu i usuń pasek zabezpieczający baterię. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
- Środkowy wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę. Górny wyświetlacz pokazuje maksymalne wartości a dolny wyświetlacz minimalne wartości od czasu ostatniego resetu.
- Jednostkę temperatury można zmienić z °C na °F za pomocą przycisku °C/°F
- Aby wykonać reset pamięci wartości MAX/MIN do obecnego stanu temperatury należy nacisnąć przycisk CLEAR.

Instalacja:

- Powieś termometr na jednej śrubie używając otworu montażowego.

Uwaga -

Aby zamontować termometr na zewnątrz, wybierz zaciemnione i suche miejsce instalacji. Unikaj grzejników i wpływu bezpośredniego światła słonecznego.

Wymiana baterii:

- Wymień baterie na nowe jeśli wyświetlacz stanie się słaby
- Otwórz komorę baterii
- Włóż baterię (1 x 1,5 V AAA), zwracając uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji.

- Należy używać wyłącznie baterii alkaicznych. Wyładowane baterie powinny być wymienione na nowe aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych poprzez nieszczelne baterie. Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy używać specjalnych rękawic ochronnych.

Uwaga-

Nie wolno wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i wyładowanych do odpadów gospodarstwa domowego. Aby chronić środowisko należy zanieść je do sklepu lub odpowiednich miejsc utylizacji zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami.

Konserwacja:

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować rozpuszczalników do czyszczenia.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo wymienić baterię.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, wyłączenie gwarancji, informacje dotyczące**bezpieczeństwa:**

- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie może być stosowany do celów medycznych lub informacji publicznej, nadaje się wyłącznie do użytku domowego.
- Te dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann.
- Niewłaściwe użycie lub nieautoryzowane otwarcie obudowy będzie oznaczać utratę gwarancji

Specyfikacja techniczna:

Zakres pomiarowy.....	-20°C ... +70°C (-4°F ... 158 °F)
Dokładność.....	±1°C (±1.8°F)
Podziałka.....	0.1°C (0.1°F)
Temperatura pracy.....	20°C ... +50°C (-4°F ... 122 °F)
Bateria.....	1 x 1.5 V AAA