

Przenośny alarm do drzwi / okien

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 751571

Wersja 01/09

PRZEZNACZENIE

Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał dźwiękowy w momencie gdy zabezpieczone okno lub drzwi zostaną otwarte.

Dodatkowo, alarm wejściowy wyposażony został w latarkę.

Produkt przeznaczony został do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

Jakiegolwiek użycie niezgodne z przeznaczeniem opisanym powyżej jest niedozwolone i może uszkodzić produkt oraz wywołać zwarcie, pożar, etc. Produkt nie może być modyfikowany ani zmieniany. Należy zawsze przestrzegać środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zatrzymanie jej na przyszłość.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Przenośny alarm
- 2 x bateria guzikowa CR2032
- Instrukcja obsługi

SYMBOLE



Symbol błyskawicy w trójkącie oznacza zagrożenie dla zdrowia, np. niebezpieczeństwo porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie oznacza szczególne ryzyko podczas obsługi i kontroli.



Symbol dłoni oznacza poszczególne informacje i porady dotyczące obsługi.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie gwarancji! Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i uszczerbek na zdrowiu wynikające z nieodpowiedniego użytkowania produktu, tudzież nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne informacje, których należy przestrzegać.

- Produkt nie może być modyfikowany lub zmieniany, gdyż doprowadzi to do utraty certyfikatu CE jak również gwarancji.
- Produkt nie może być narażony na skrajne temperatury, silne wibracje, wilgoć oraz nacisk mechaniczny.
- Nie należy używać urządzenia od razu po przyniesieniu go do ciepłego pomieszczenia z zimnego pomieszczenia. Zmiana temperatury może wywołać kondensację. Należy pozwolić aby produkt osiągnął temperaturę pokojową przed rozpoczęciem jego użytkowania.
- Komponenty systemu nie są zabawkami i powinny być trzymane z dala od dzieci!
- W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi produktu lub bezpieczeństwa należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Nie należy pozostawiać opakowania produktu bez nadzoru. Mogłoby stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci. Folia plastikowa/ woreczki, etc. mogą być niebezpieczne dla dzieci, istnieje ryzyko uduszenia.
- Jeśli zachodzi podejrzenie, że urządzenie nie może być eksploatowane w sposób bezpieczny, należy odłączyć je natychmiast od zasilania i zabezpieczyć przed niepożądanym włączeniem.
- Przenośny alarm wytwarza dźwięk na poziomie 95 dB przy włączeniu alarmu. Dlatego, nie należy trzymać produktu bezpośrednio przy uchu.
- Z produktem należy obchodzić się delikatnie, może zostać uszkodzony przez nacisk, uderzenie lub przypadkowe upuszczenie, nawet z niewielkiej wysokości.
- Urządzenie zasilane jest przez dwie baterie guzikowe 3 V.
- Użytkowanie w zakładach przemysłowych wymaga bezwzględnego przestrzegania wszystkich regulacji BHP oraz rozporządzeń ds. urządzeń elektrycznych.
- Konserwacja i jakiegokolwiek naprawy muszą być wykonywane przez specjalistę lub odpowiedni warsztat.

W przypadku wątpliwości dotyczących poprawnego podłączenia urządzenia, lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań na które niniejsza instrukcja obsługi nie zawiera odpowiedzi, prosimy o kontakt z nami lub innym specjalistą.

BATERIE

- Baterie należy trzymać z dala od dzieci.
- Baterii nie należy zostawiać w miejscach łatwo dostępnych (dzieci i zwierzęta mogą je połknąć) W takich przypadkach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Podczas wkładania baterii należy uważać na oznaczenie biegunowości.
- Uszkodzone i wylane baterie mogą prowadzić do poważnych poparzeń kwasem. Przy kontakcie z uszkodzonymi bateriami zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych.
- Baterii nie należy narażać na zwarcie ani wrzucać do ognia. Zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu!
- Baterii nie należy rozkładać na czynniki pierwsze!
- Nie należy podejmować prób ponownego ładowania baterii, które nie są akumulatorami wielokrotnego użytku. Zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu!
- Podczas dłuższego nieużywania produktu (np. podczas przechowywania) należy wyjąć wewnętrzny akumulator (w jednostce głównej alarmu) i baterie czujnika oraz pilota w celu uniknięcia uszkodzenia spowodowanego wylanymi bateriami.

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Produkt przeznaczony został do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych.



- Przed uruchomieniem usuń folię izolacyjną znajdującą się na baterii.
- Wyciągnij kontakt drzwiowy z obudowy przenośnego alarmu.
- Zdejmij urządzenie zabezpieczające trzymając oba kontakty razem.



Alarm jest uruchamiany w momencie, gdy urządzenie zabezpieczające zostaje ścignięte.

- Przymocuj przenośny alarm do drzwi lub okna, jak pokazano na obrazku obok.

Alarm przenośny jest teraz gotowy do użycia.

Jak tylko drzwi lub okno zostanie otwarte, rozlegnie się alarm dźwiękowy.

Alarm może zostać zdezaktywowany poprzez nałożenie urządzenia zabezpieczającego ponownie na metalowe kontakty kontaktu drzwiowego.

Należy wkładać kontakty drzwiowe do środka obudowy gdy alarm nie jest używany.



FUNKCJA LATARKI

Dodatkowo, urządzenie posiada funkcję latarki.

Naciśnij przycisk znajdujący się z przodu produktu, jak pokazano na obrazku obok. Biała dioda LED zaświeci się.

WYMIANA BATERII

Jeśli głośność alarmu dźwiękowego zmaleje oznacza to konieczność wymiany baterii.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami aby wymienić baterie:

- Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu urządzenia.
- Wyjmij zużyte baterie.
- Włóż dwie nowe baterie 3 V (typ 2032) do komory baterii, zwracając uwagę na poprawną polaryzację.
- Załóż z powrotem pokrywę komory baterii.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Poza koniecznością wymiany baterii (jak opisano powyżej) urządzenie nie wymaga konserwacji.

Aby wyczyścić obudowę produktu wystarczy użyć miękkiej i suchej szmatki.

Nie należy używać żrących środków czyszczących.

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy:	2 x bateria guzikowa 3 V (typ CR2032)
Żywotność baterii:	ok. 45 minut przy ciągle włączonym alarmie ok. 12 miesięcy w trybie gotowości
Ciśnienie akustyczne:	ok. 95 dB (A) z odległości 1m
Temperatura pracy:	-15°C do +60°C
Waga:	ok. 30 g (z baterią)
Wymiary:	ok. 75 x 35 x 13 mm