

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Opaska diodowa Meteor

Nr produktu 0001005083



Opaska diodowa meteor
Nr produktu 1005083

Wskazówki w zakresie bezpieczeństwa

Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego luzem. Może on stać się niebezpieczną zabawką w rękach dzieci.

Nie narażaj produktu na nadmierne naprężenia mechaniczne.

Ostrożnie obchodź się z produktem. Uderzenia i upadki nawet z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.

Należy przestrzegać prawidłowej biegunowości przy wkładaniu baterii (akumulatorków).

Baterie (akumulatorki) należy wyjąć z produktu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych ciekącymi bateriami.

Ciekące lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia chemiczne w razie kontaktu ze skórą. Noś odpowiednie rękawiczki ochronne, jeśli dotykasz takich uszkodzonych baterii (akumulatorków).

Baterie (akumulatorki) przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj baterii (akumulatorków) leżących luzem, ponieważ mogą one zostać połknięte przez dziecko lub zwierze.

Wymieniaj wszystkie baterie (akumulatorki) jednocześnie. Łączenie starych i nowych baterii (akumulatorków) może spowodować ich wyciekanie i uszkodzenie urządzenia.

Zabrania się rozbierania, doprowadzania do zwarcia i wrzucania baterii do ognia. Nigdy nie ładuj zwykłych baterii. Ryzyko wybuchu!

Skontaktuj się ze specjalistą, jeśli masz wątpliwości odnośnie pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia.

Wymiana baterii

Upewnij się, że produkt jest wyłączony.

Otwórz zasobnik baterii przy pomocy monety lub innego odpowiedniego przedmiotu.

Patrz rysunek.

Włóż dwie nowe baterie typu CR2032 do zasobnika baterii.

Upewnij się, że biegun dodatni „+” skierowany jest ku górze.

Zamknij zasobnik baterii.



Obsługa

Zamocuj opaskę diodową, jak pokazano na rysunku.

Na chwilę przyciśnij zielony przycisk ON/OFF aby przełączyć pomiędzy różnymi trybami opaski diodowej: przyciśnij raz: włączenie światła → przyciśnij dwa razy: miganie światła → przyciśnij trzy razy: wyłączenie światła.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	2 x bateria okrągła 3 V CR2032 (dołączona do dostawy)
Czas pracy	ok. 100 godzin
Temperatura pracy	0 do 40 °C
Temperatura składowania	-10 do 40 °C

<http://www.conrad.pl>