

Atrapa kamery

Nr zamówienia 1369188

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest atrapą, przypominającą z zewnątrz funkcjonującą kamerę nadzoru i jest używany do odstraszenia na terenach odludnych lub krytycznych (podjazdy, wejścia, itp.). Produkt nadaje się również do montażu na zewnątrz.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać ani modyfikować produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie podane tu nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Atrapa kamery
- 3 x Śruba
- 3 x Kołek
- Instrukcja użytkownika

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody rzeczowe spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci rękojmię/gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - wykazuje widoczne uszkodzenia;
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach;
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu nawet z małej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Nie kierować strumienia wody węża ogrodowego na produkt.
- Produkt nie powinien być montowany w lub pod wodą.
- W zakładach prowadzących działalność gospodarczą należy przestrzegać przepisów bhp zrzeczenia zawodowego ubezpieczenia od wypadków dotyczących urządzeń elektrycznych i środków eksploatacji.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Montaż

- Wybrać miejsce odpowiednie do montażu.
- Na powierzchni montażowej zaznaczyć, np. ołówkiem, położenie otworów montażowych.
- Wywiercić otwory montażowe w powierzchni.



Upewnić się, że w podczas wiercenia lub wkręcania nie zostaną uszkodzone żadne ukryte kable, przewody lub rury.

- Przykręcić śrubami produkt do powierzchni. Jeśli zajdzie potrzeba, użyć dołączonych do produktu śrub i kołków.
- Poluzować przeciwnakrętkę, aby ustawić obudowę w zależności od potrzeb. Zablokować ustawioną pozycję, ponownie mocno dokręcając przeciwnakrętkę.



Przeciwnakrętką

Konserwacja i czyszczenie

- Nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy a nawet ograniczyć funkcjonalność produktu.
- Nigdy nie kierować strumienia wody, na przykład myjki wysokociśnieniowej, na produkt, ponieważ uszczelki mogą ulec uszkodzeniu!
- Nie naciskać zbyt mocno na obudowę, ponieważ może to spowodować rysy.
- Produkt nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych poza czyszczeniem raz na jakiś czas.
- Do czyszczenia obudowy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone szmatkę można delikatnie zwilżyć letnią wodą.

Utylizacja

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Kąt nachylenia.....	90°
Kąt obrotu.....	360°
Rodzaj ochrony.....	IP55
Warunki pracy.....	od -25 do +60°C, 0 – 85% wilgotności względnej
Warunki przechowywania.....	od -25 do +60°C, 0 – 85% wilgotności względnej
Wymiary (szer. × wys. × gł.).....	66 × 66 × 173 mm
Waga.....	248 g