

Prześciółka sygnału audio USB

Nr zam. 1406215

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do podłączania do portu USB komputera, gdzie służy jako zewnętrzna karta dźwiękowa. Za pomocą dwóch gniazd jack można np. podłączyć zestaw słuchawkowy.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych w tej instrukcji.

Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Prześciółka sygnału audio USB
- Instrukcja użytkownika

→ **Aktualne Instrukcje obsługi:**

1. Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.
2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.



Objaśnienia symboli



Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkownika urządzenia.

→ Symbol strzałki oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.

Zasady bezpieczeństwa



W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji użytkownika, rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa.

- Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE), przebudowa i/lub modyfikacja produktu na własną rękę nie jest dozwolona. Nie należy otwierać/rozmontowywać urządzenia!
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, nie należy dopuścić do jego zawilgocenia lub zamoczenia.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach dzieci.
- Nie należy słuchać przez długi czas zbyt głośno ustawionej muzyki. Może to doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony poprzez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.

Uruchomienie, połączenie

Włącz komputer i poczekaj, aż system operacyjny zostanie w pełni załadowany.

Podłącz prześciółkę sygnału audio USB do wolnego portu USB komputera. System operacyjny rozpozna nowy sprzęt i automatycznie zainstaluje potrzebne sterowniki (są one na wyposażeniu systemu operacyjnego, dlatego do zestawu nie jest dołączony nośnik ze sterownikami; wymagany jest przynajmniej system Windows XP).

→ Gdy komputer dysponuje już kartą dźwiękową (np. kartą dźwiękową onboard płyty głównej), w systemie Windows w panelu sterowania można przełączać pomiędzy istniejącą kartą a prześciółką sygnału audio USB.

Podłącz do prześciółki sygnału audio USB np. zestaw słuchawkowy. Dysponuje ona dwoma gniazdami jack 3,5 mm:

- Gniazdo jack z symbolem mikrofonu: Wejście audio dla mikrofonu
- Gniazdo jack z symbolem słuchawek: Wejście audio dla słuchawek

Konserwacja i czyszczenie

Niniejszy produkt jest bezobsługowy. Konserwację i naprawę należy pozostawić fachowcowi; nie należy nigdy demontować urządzenia.

Czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu czystej, miękkiej, suchej szmatki. Kurz można z łatwością usunąć czystym, miękkim pędzelkiem lub odkurzaczem.

Nie należy korzystać z żadnych agresywnych, chemicznych lub trujących środków czystości, gdyż może dojść do przebarwień, a nawet zmian w materiale powierzchni.

Utylizacja



Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, oddając go np. do jednego z odpowiednich składowisk.

Dane techniczne

Napięcie	5 V/DC przez USB
Standard USB	od USB1.1
Złącza	2x gniazda jack 3,5 mm (na mikrofon i słuchawki np. zestaw słuchawkowy)
Warunki otoczenia	Temperatura -30 °C do +65 °C, względna wilgotność powietrza maks. 85%, bez kondensacji
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	42 x 28 x 10,5 mm
Waga	10 g