



PL Instrukcja obsługi

Odbiornik muzyczny Bluetooth do słuchawek

Nr produktu 1574605

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do przesyłania muzyki z urządzeń Bluetooth do analogowych urządzeń audio z wejściem 3,5 mm typu jack. Ten produkt jest zasilany akumulatorem litowo-polimerowym. Można go podłączyć do urządzeń wyposażonych w analogowe wejście audio (gniazdo 3,5 mm typu jack). Rozmowy telefoniczne do podłączonego urządzenia audio (urządzenie przenośne) mogą być również transmitowane i odbierane.

Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bluetooth zastrzeżony na całym świecie znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.

Zakres dostawy

- Odbiornik muzyczny z łącznością Bluetooth
- Kabel do ładowania USB (27 cm)
- Instrukcja obsługi.



Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. przez porażenie prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.

- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.


b) Akumulator

- Akumulator jest wbudowany na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie powłoki akumulatora może spowodować wybuch i pożar! W przeciwieństwie do zwykłych baterii/akumulatorów (np. typ AA lub AAA), obudowa akumulatora litowo-polimerowego nie zawiera cienkiej warstwy miedzi, ale raczej delikatną folię z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie powoduj zwarcia na stykach akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli produkt nie jest używany. Dzięki zastosowanej technologii uprzednie rozładowanie akumulatora nie jest wymagane.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- W trakcie ładowania należy umieścić produkt na termoodpornej powierzchni. To normalne, że pewna ilość ciepła jest generowana podczas ładowania.

c) Osoby i produkt

- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli jakikolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy zawsze najpierw odciąć zasilanie od gniazdka (np. za pomocą automatycznego wyłącznika), a następnie odłączyć przewód zasilający. Produkt nie może być po tym eksploatowany, lecz oddany do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używaj produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy zaczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Upewnij się, że przy ustawianiu przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie są narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.
- Kabel układaj zawsze tak, by nikt nie potykał się o niego ani nie mógł się o niego zaczepić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Nie należy słuchać muzyki przez dłuższy czas przy nadmiernej głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Elementy obsługowe



- 1 Przycisk wielofunkcyjny ze wskaźnikiem LED
- 2 Wtyczka typu jack 3,5 mm
- 3 Przyłącze micro USB
- 4 Mikrofon

Uruchomienie

a) Ładowanie wewnętrznego akumulatora

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.
- Podłącz wtyczkę micro USB do przyłącza micro USB (3) produktu i podłącz wtyczkę USB A kabla micro USB do standardowego źródła zasilania USB. Ładowanie rozpoczyna się z chwilą dostarczenia prądu przez źródło zasilania USB.
- Wskaźnik LED (1) sygnalizuje ładowanie wewnętrznego akumulatora poprzez świecenie diody w kolorze czerwonym.
- Wskaźnik LED świeci na niebiesko, gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
- Po naładowaniu odłącz produkt od źródła zasilania USB.

b) Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przez okres 2 sekund przycisk wielofunkcyjny (1). Wskaźnik LED (1) świeci się. Po włączeniu miga dwukrotnie w dłuższych odstępach czasu.
- Aby wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przez okres 3 sekund przycisk wielofunkcyjny (1). Wskaźnik LED (1) miga krótko w kolorze czerwonym, w celu potwierdzenia wyłączenia.

c) Parowanie odbiornika z urządzeniem Bluetooth

- Przed możliwą bezkablą transmisją między urządzeniem Bluetooth (urządzenie sygnału audio) i produktem, oba urządzenia muszą być ze sobą sprzężone. Proces ten nazywany jest "parowaniem" lub „sprzężeniem”.
- Umieść produkt i sprzężane urządzenie Bluetooth w odległości ok. 1 m od siebie. Należy unikać przy tym zakłóceń, które utrudniają komunikację radiową, np. silne pole elektromagnetyczne w pobliżu, metalowe obiekty lub rozdzielenie urządzeń ścianami z żelbetu.
- Upewnij się, że sprzężane urządzenie Bluetooth dysponuje wszystkimi niezbędnymi sterownikami Bluetooth. Aby zainstalować najnowsze sterowniki, należy odwiedzić stronę internetową danego producenta.

- Włącz urządzenie Bluetooth, z którym produkt ma zostać połączony i w razie potrzeby uaktywnij tryb parowania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami i wskazówkami sprzęganego urządzenia Bluetooth. Są one charakterystyczne dla produktu i różnią się one nieco w zależności od producenta i konstrukcji. Urządzenie szuka urządzeń Bluetooth w zakresie odbioru.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez ok. 2 sekund, aby przejść do trybu parowania produktu. Wskaźnik LED (1) miga w kolorze czerwonym i niebieskim, jeśli jeszcze nie ma połączenia.
- Wybierz oznaczenie urządzenia "BTR005" na urządzeniu sygnału audio (np. telefon komórkowy, laptop), gdy zostanie wykryty odbiornik muzyczny, aby sparować oba urządzenia.
- Do parowania z urządzeniami Bluetooth może być ewentualnie potrzebne hasło. Podaj hasło, ew. spróbuj wpisać „0000” i potwierdź wpis.
- Po pomyślnym zakończeniu parowania wskaźnik LED (1) miga powoli.
- Jeśli próba sparowania nie powiedzie się (brak połączenia po 3 minutach), wyłącz produkt i ponownie spróbuj sparować w opisany powyżej sposób.

➔ Z odbiornikiem muzycznym możesz sparować jeszcze drugie urządzenie Bluetooth.

d) Odtwarzanie muzyki

- Podłącz odbiornik muzyczny z urządzeniem audio do odtwarzania do wejścia typu jack 3,5 mm, np. słuchawek lub przenośnego głośnika.
- Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu sygnału audio lub poprzez krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (1) na odbiorniku muzycznym.
- Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (1) podczas odtwarzania utworu zatrzymuje odtwarzanie. Ponowne naciśnięcie ponownie uruchamia odtwarzanie. Uruchomienie odtwarzania utworu
- Odtwarzanie, ustawienia głośności i inne funkcje można wygodnie sterować elementami obsługowymi urządzenia sygnału audio.
- Odbiornik muzyczny wyłącza się automatycznie po 5 minutach, jeżeli nie jest używany.

e) Rozmowy telefoniczne - odbieranie/kończenie/odrzućcie

- Gdy odbiornik muzyczny jest połączony z przenośnym urządzeniem z funkcją telefonowania, w przypadku przychodzącego połączenia telefonicznego, aktualnie odtwarzany utwór zostaje przerwany i rozlega się sygnał dzwonienia.
- Aby odebrać przychodzące połączenie telefoniczne, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (1) na odbiorniku muzycznym. Aby odrzucić połączenie telefoniczne, naciśnij i przytrzymaj go przez 1 sekundę.
- Aby zakończyć odebrane połączenie telefoniczne, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (1) podczas rozmowy.
- Aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer, naciśnij dwa razy krótko przycisk wielofunkcyjny (1); aby przerwać wybieranie, naciśnij ten przycisk jeden raz krótko.
- Możesz również korzystać ze zwykłych elementów obsługowych przenośnego urządzenia, aby odebrać i zakończyć połączenie telefoniczne.

➔ Mów w miarę możliwości w kierunku mikrofonu (4) i upewnij się, że mikrofon nie jest zakryty przez przedmioty lub znajduje się w niedostępnym miejscu np. w schowku samochodu.

f) Wskazówki dotyczące wyszukiwania usterek

- Kiedy funkcje nie działają lub ich brakuje, sprawdź, czy są zainstalowane wszystkie i najnowsze sterowniki Bluetooth.
- Pamiętaj, że funkcje zdalnego sterowania produktu nie są obsługiwane przez wszystkie źródła sygnału audio (np. smartfony). Sprawdź zakres funkcji swojego urządzenia (protokół AVRCP musi być obsługiwany) i odwiedź strony internetowe producenta Twojego smartfona itp. Aktualizacja może okazać się pomocna.
- Jeżeli sygnał audio nie jest słyszalny, zwiększ głośność lub wykonaj ponownie połączenie Bluetooth lub ponownie sparuj.
- Jeżeli słyszalne są trzaski i zakłócenia, upewnij się, że urządzenie sygnału audio i odbiornik muzyczny nie są oddalone od siebie o więcej niż 10 m. Wyklucz inne zakłócenia odbioru radiowego.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie, aby go wyczyścić.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

➔ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie/prąd wejściowy	5 V/DC, maks. 75 mA
Wersja USB	2.0
Wersja Bluetooth	5.0 z EDR (Duplex)
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP
Zasięg	ok. 10 m
Zakres częstotliwości (akustycznie)	20 Hz - 22.000 Hz
Zakres częstotliwości (elektromagnetycznie) ...	2,4 GHz do 2,48 GHz
Stosunek sygnału do szumu	≥92 dB
Przyląca	3,5 mm jack
Czas ładowania	Do 1,5 godziny
Czas pracy akumulatora	Ok. 4 do 5 godzin
Nadajnik	Klasa 2
Długość przewodu	27 cm
Warunki pracy	-10 do +50 °C, 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-10 do +55 °C, 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	12 x 12 x 66 mm
Ciężar	7,4 g

Niniejsza publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja na urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1574605_v3_1120_02_DS_m_pl_(1)