



Hilfsstromschalter Kontakt für AC 6A, 250V 1S 1Ö

Ausführung		
Produkt-Markename	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Fernschalter	
Ausführung des Produkts	Hilfsstromschalter, 1S+1Ö	
Ausführung des Stromstoßschalters	Hilfsschalter	
Allgemeine technische Daten		
Potenzialtrennung / zwischen Magnetspule und Kontakt	Ja	
Schaltspannung / der Kontakte / bei AC / minimal	10 V	
Schaltstrom / bei AC / je Kontakt / minimal	100 mA	
Spannung		
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Produktdetails		
Anzahl der Öffner	1	
Anzahl der Schließer	1	
Anzahl der Wechsler	0	
Impulsdauer / minimal	50 ms	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Breite	9 mm	
Breite der Öffnung / der Kontakte	1,2 mm	
Tiefe	73 mm	
Einbauhöhe	90 mm	
Einbautiefe	73 mm	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	0,5	
Befestigungsart	DIN-Schiene	
Einbaulage	waagrecht u. senkrecht	
Nettogewicht	45 g	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-25 °C	
• maximal	70 °C	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT4930>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT4930>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT4930

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



