

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **1856296**

Budzik TFA Dostmann 60.2023.02, cyfrowy, Kwarcowy






Kat. Nr. 60.2023.02




TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o Twoim produkcie można znaleźć wpisując numer produktu na naszej stronie głównej.







Dziękujemy za wybranie tego instrumentu od TFA.

1. Przed użyciem tego produktu

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
Informacje te pomogą Ci zapoznać się z nowym urządzeniem, poznać wszystkie jego funkcje i części, poznać ważne szczegóły dotyczące pierwszego użycia i obsługi oraz uzyskać porady w przypadku awarii.
- Przestrzeganie i przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
- Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieprawidłowe odczyty lub wynikające z nich konsekwencje.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość dostawy

- Cyfrowy budzik
- Zasilacz
- Bateria guzikowa CR2032 z zapasową baterią
- Instrukcja obsługi

3. Zakres zastosowania i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

- Nastrojowe światło z automatyczną zmianą koloru lub bezpośrednim wyborem koloru (czerwony, żółty, zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy, biały) w 5 poziomach jasności
- Łagodne budzenie z stopniowo rozjaśniającym się światłem i/lub dźwiękami natury (surfowanie po oceanie, odgłosy lasu, grzmot, rzeka, biały szum) z rosnącą głośnością przez 5 minut (beep opcjonalnie)
- Wyłącznik czasowy (15 do 90 minut) z dźwiękami natury i regulowaną głośnością
- Funkcja ładowania urządzeń mobilnych przez port USB (1A)
- Wskazanie daty i dnia tygodnia pisane pełnymi literami
- Funkcja drzemki z regulowanym interwałem (od 5 do 120 minut)
- minutnik drzemki (5 do 120 minut)
- Podświetlenie LCD z 5 poziomami jasności
- Antypoślizgowy stojak z 4 gumowymi podkładkami

4. Dla twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanych powyżej. Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.



Ostrożność!

Ryzyko porażenia prądem!

- Podłącz urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego zainstalowanego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa elektrycznego i o napięciu sieciowym 230V!
- Gniazdo sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Urządzenie i zasilacz nie mogą mieć kontaktu z wodą ani wilgocią. Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Nie używać urządzenia z uszkodzoną obudową lub zasilaczem.

- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem osób (w tym dzieci), które nie są w stanie w pełni ocenić potencjalnego ryzyka związanego z obsługą sprzętu elektrycznego.
- Odłącz urządzenie natychmiast, jeśli wystąpi jakakolwiek usterka lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Najpierw podłącz przewód do urządzenia, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel.
- Poprowadź kabel zasilający tak, aby nie stykał się z ostrymi lub gorącymi przedmiotami.

**Ostrożnie****Ryzyko zranienia:**

- Przechowuj urządzenie i baterię w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może w ciągu dwóch godzin doprowadzić do poważnych oparzeń wewnętrznych i śmierci. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób uchwycona w ciele, natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. Ryzyko wybuchu!
- Słabe baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Podczas obchodzenia się z ciekącymi bateriami należy nosić odporne na chemikalia rękawice ochronne i okulary ochronne.

**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!**

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Chronić przed wilgocią.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania kabla USB. Wtyczka USB pasuje tylko w jeden sposób do portu USB.

5. Elementy**Wyświetlacz (rys. 1)**

- A 1: Wybór dźwięków natury
- A 2: Strzałka do zaznaczenia wybranego dźwięku
- A 3: Czas/czas budzenia
- A 4: symbol baterii
- A 5: Dzień tygodnia
- A 6: Data

A 7: symbol alarmu świetlnego

A 8: symbol alarmu dźwiękowego

Przyciski (rys. 2)

B 1: Przycisk czujnika SNOOZE/LIGHT* (drzemki/podświetlenia)

B 2: Przycisk LIGHT ALARM (alarmu światłem)

B 3: Przycisk SNOOZE (drzemki)

B 4: przycisk ALARM

B 5: przycisk -

B 6: przycisk +

B 7: przycisk SET (ustawień)

B 8: przycisk MOOD LIGHT

B 9: przycisk SOUND (dźwięku)

B 10: przycisk COLOR MODE (trybu koloru)

B 11: przycisk TIMER (czasomierza)

B 12: przycisk SELECT (wyboru)

* Ważna uwaga dotycząca korzystania z przycisku czujnika SNOOZE/LIGHT:

Dotknij przycisku czujnika na dużym obszarze (najlepiej dwoma palcami)

Obudowa (rys. 3)

C 1: Głośnik

C 2: port Micro USB

C 3: Komora baterii

C 4: Gniazdo zasilacza

6. Rozpoczęcie pracy

- Podłącz dostarczony zasilacz do budzika. Ważny! Upewnij się, że napięcie w Twoim gospodarstwie domowym nie przekracza 240V! W przeciwnym razie Twoje urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Na wyświetlaczu pojawiają się 0:00 i Montag 1.1 (domyślnie).
- Urządzenie jest gotowe do użycia.

6.1 Bateria

- Ogniwo guzikowe CR2032 jest baterią podtrzymującą, która zapewnia działanie zegara w przypadku przerwy w dostawie prądu lub innej awarii zasilania.
- Otwórz komorę baterii w dolnej części urządzenia. Usuń pasek izolacyjny akumulatora.
- Uwaga: Jeśli nie włożono baterii, symbol baterii jest stale wyświetlany na wyświetlaczu.
- Ponownie zamknij komorę baterii.

7. Działanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub – w trybie ustawień dla trybu szybkiego.
- Naciśnij przycisk czujnika SNOOZE/LIGHT w trybie ustawień, aby powrócić do normalnego trybu.
- Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

7.1 Ustawienia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET w trybie normalnym przez trzy sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
- Na wyświetlaczu miga DEUTSCH (domyślnie).
- Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić język dnia tygodnia w trybie ustawień: NIEMIECKI - DEUTSCH, ANGIELSKI, HISPANŃSKI - ESPANOL i FRANCUSKI - FRANCAIS.
- Jeśli wybierzesz język angielski, wyświetlacz pojawi się teraz w języku angielskim.
- Naciśnij ponownie przycisk SET, aby dokonać ustawień w następującej kolejności: dźwięk przycisku (BEEP ON - domyślna), system 12 - lub 24 h (FORMAT 24 H - domyślna), godziny, minuty, rok, miesiąc i data, sekwencja miesiąc/dzień D/M lub Śr/Ś (D/M - domyślna) oraz interwał drzemki (SNOOZE 15 minut - domyślnie). Naciśnij przycisk + lub –, aby to wyregulować.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem SET.

7.1.1 Ustawienie systemu 24- lub 12-godzinnego

- Naciśnij przycisk + lub – w trybie ustawień, aby wybrać system 12 HR lub 24 HR.
- W systemie 12-godzinnym na wyświetlaczu pojawia się AM (przed południem) lub PM (po południu).

7.1.2 Ustawienie funkcji drzemki

- Interwał drzemki można ustawić w trybie ustawień.
- Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić żądany czas drzemki – dodaje 5 minut za każdym razem (od 5 do 120 minut)

7.2 Funkcje alarmowe

- Ten budzik zapewnia alarm świetlny (światło budzenia) i alarm dźwiękowy. Oba alarmy można ustawić na ten sam czas lub na różne godziny. Np.: Alarm świetlny jest ustawiony na 06:50, a alarm dźwiękowy na 07:00. O 06:50 zapala się białe światło i stopniowo się rozjaśnia; o 07:00 rozlega się dźwięk alarmu.

7.2.1 Alarm świetlny (światło budzenia)

- Naciśnij przycisk LIGHT ALARM w trybie normalnym, aby przejść do trybu alarmu świetlnego.
- Na wyświetlaczu pojawi się LIGHT ALM i 6:30 (domyślnie) lub ostatni ustawiony czas alarmu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM ŚWIATŁA.
- Pojawi się symbol alarmu świetlnego i zacznie migać cyfra godziny.
- Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić godziny.
- Potwierdź przyciskiem ALARM ŚWIATŁA.
- Ustaw minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem LIGHT ALARM i powrót do normalnego trybu.
- Alarm jest włączony.
- Gdy nadejdzie ustawiony czas alarmu, symulowany wschód słońca zaczyna się od światła, które stopniowo staje się jaśniejsze (10 etapów w ciągu 5 minut). Naturalne budzenie się światłem ma pozytywny wpływ na hormony energetyczne.
- Jeśli alarm świetlny nie zostanie wyłączony ręcznie, światło budzenia wyłączy się automatycznie po kolejnych pięciu minutach i zostanie ponownie włączone o tej samej ustawionej godzinie następnego dnia. Symbol alarmu świetlnego pozostaje na wyświetlaczu.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm świetlny lub naciśnij przycisk czujnika SNOOZE/LIGHT, aby aktywować funkcję drzemki.
- Pojawi się SNOOZE i alarm świetlny zostanie przerwany na ustawiony czas.
- Wyświetlacz czasu odlicza sekundy.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję drzemki.

7.2.2 Alarm dźwiękowy

- Naciśnij przycisk ALARM w trybie normalnym, aby przejść do trybu alarmu.
- Na wyświetlaczu pojawi się SOUND ALM i 7:30 (domyślnie) lub ostatni ustawiony czas alarmu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM.
- Pojawi się symbol alarmu i zacznie migać cyfra godziny.
- Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić godziny.
- Potwierdź przyciskiem ALARM.
- Ustaw minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM.
- Na wyświetlaczu pojawi się BEEP (domyślny).
- Naciśnij przycisk + lub –, aby wybrać dźwięk alarmu. Dostępnych jest 6 różnych dźwięków alarmowych (BEEP, RIVER, W-NOISE, THUNDER, Backwoods, OCEAN)
- Oznaczenie na górnym wyświetlaczu pokazuje, który dźwięk alarmu został wybrany (BEEP bez oznaczenia).
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM i powrót do normalnego trybu.
- Ustawienie zostało zapisane.
- Alarm jest włączony.

- Gdy nadejdzie ustawiony czas alarmu, budzik obudzi Cię z wybranymi ustawieniami.
- Jeśli alarm nie zostanie zatrzymany ręcznie, narastający dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po pięciu minutach i zostanie ponownie włączony o tej samej ustawionej godzinie następnego dnia. Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu lub naciśnij przycisk czujnika SNOOZE/LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki.
- Pojawi się SNOOZE i alarm zostanie przerwany na ustawiony czas.
- Wyświetlacz czasu odlicza sekundy.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję drzemki.

7.2.3 Włącz/wyłącz alarm

- Naciśnij przycisk LIGHT ALARM lub ALARM w odpowiednim trybie alarmu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się lub zniknie odpowiedni symbol.

7.3 Dźwięki natury

7.3.1 Tryb odtwarzania

- Naciśnij przycisk SOUND w trybie normalnym, aby przejść do trybu odtwarzania.
- Słuchać RIVER (domyślnie) lub ostatnio ustawiony dźwięk.
- Naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać dźwięk. Dostępnych jest 5 różnych dźwięków (RIVER, W-NOISE, THUNDER, BACKWOODS, OCEAN)
- Naciśnij przycisk + lub –, aby wyregulować odpowiednią głośność (10 poziomów).
- Ustawienie zostało zapisane.
- Naciśnij ponownie przycisk SOUND, aby wyjść z trybu odtwarzania.

7.3.2 Tryb uśpienia

- Ten tryb umożliwia łagodne zasypianie przy uspokajających dźwiękach natury.
- Naciśnij przycisk SOUND w trybie normalnym, aby przejść do trybu odtwarzania.
- Słuchać RIVER (domyślnie) lub ostatnio ustawiony dźwięk.
- Możesz teraz wybrać dźwięk i wyregulować głośność (jak opisano powyżej).
- Naciśnij przycisk TIMER.
- Miga 15 minut (domyślnie) lub ostatni czas uśpienia.
- Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić żądany czas trwania – po 15 minut (od 15 do 90 minut).
- Wyświetlacz czasu odlicza sekundy.
- W trybie TIMER możesz w dowolnym momencie nacisnąć przycisk TIMER, aby dostosować czas uśpienia lub wyłączyć timer.
- Naciśnij ponownie przycisk SOUND, aby wyjść z trybu odtwarzania.
- Po upływie czasu dźwięk wyłączy się automatycznie.

7.3.3 Zegar drzemki

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk NAP w trybie normalnym przez trzy sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
- Miga drzemka i 10 minut (domyślnie) lub czas ostatniej drzemki.
- Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić żądany czas trwania – dodaje 5 minut za każdym razem (od 5 do 120 minut).
- Potwierdź ustawienie przyciskiem NAP.
- Po potwierdzeniu ustawienia funkcja NAP jest aktywowana, a wyświetlacz czasu odlicza sekundy.
- Po upływie ustawionych minut rozlegnie się dźwięk alarmu.
- NAP 0:00 będzie migać na wyświetlaczu.
- Naciśnij dowolny przycisk, a funkcja drzemki zostanie zatrzymana.
- Aby aktywować funkcję drzemki z ostatnim ustawionym czasem drzemki, wystarczy nacisnąć przycisk NAP w trybie normalnym.

8. Podświetlenie

8.1 Podświetlenie LCD

- Naciśnij przycisk czujnika SNOOZE/LIGHT, aby ustawić jasność - 4 poziomy (BACKLIGHT 1-4) lub ją wyłączyć.

8.2 Tryb MOOD LIGHT

- Naciśnij przycisk MOOD LIGHT w trybie normalnym.
- Na wyświetlaczu pojawi się ŚWIATŁO 1 (domyślne), a nastrojowe światło zaświeci się na czerwono.
- Naciśnij przycisk MOOD LIGHT, aby ustawić jasność - 4 poziomy lub ją wyłączyć.
- Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk COLOR MODE, aby wybrać pomiędzy 7 kolorami (COLOR 1-7) lub ciągłą zmianą kolorów (CYCLE).
- Ustawienie zostało zapisane.

9. Funkcja ładowania

- Uwaga: Funkcja ładowania działa tylko z zasilaczem. Podłącz kabel USB do portu USB w budziku, a drugi koniec podłącz do urządzenia mobilnego. Upewnij się, że szybkość ładowania jest odpowiednia dla Twojego urządzenia mobilnego.

10. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyść urządzenie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Wyjmij baterię, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

10.1 Wymiana baterii

- Wymień baterię, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol pustej baterii.
- Otwórz komorę baterii. Włóż nową baterię (CR 2032), biegunem dodatnim do góry.
- Ponownie zamknij komorę baterii.
- Uwaga: Jeśli nie włożono baterii, symbol baterii jest stale wyświetlany na wyświetlaczu.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak elementów na wyświetlaczu	→ Podłącz urządzenie do zasilacza → Sprawdź zasilacz → Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby wyłączyć podświetlenie.
Błędne wskazania	→ Wyjmij urządzenie z sieci, wyjmij baterię i uruchom ponownie po 3 sekundach
Brak funkcji ładowania	→ Sprawdź połączenie portu USB

Jeśli urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

12. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

3. Specyfikacja

Pobór mocy.....Zasilacz 240 V AC / 5,0 V DC (1 A) (w zestawie) Bateria zapasowa CR2032 w zestawie
Wymiary obudowy.....138 x 92 x 139 mm
Waga..... 341 g (tylko urządzenie)

<http://www.conrad.pl>