


**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE FRL 10/6 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i może być szybko i łatwo zamontowana. Uszczelka z wkładką piankową gwarantuje skuteczne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 nawet na malowanych lub szorstkich powierzchniach.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE FRL 10/6 BK
Nr zam.	2584240000
Wykonanie	Ramka zamykająca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 11.3 mm, Szerokość: 68.8 mm, Głębokość: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616231
J. op.	10 Szt.

**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE FRL 10/6 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	105 mm	Długość (cale)	4,134 inch
Szerokość	68,8 mm	Szerokość (cale)	2,709 inch
Wysokość	11,3 mm	Wysokość (cale)	0,445 inch
Najmniejsza wysokość montażu	11,3 mm	Głębokość	11,3 mm
Głębokość (cale)	0,445 inch	Wymiar mocowania szerokość	32 mm
Wymiar mocowania wysokość	83 mm	Masa netto	27,6 g
Średnica	5,5 mm		

Informacje ogólne

moment dokręcający	3 Nm	Szerokość otworu	40 mm
Długość otworu	62,8 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
Halogenki	Nie	Silikon	Nie
tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika [Cabtime Installation Instructions](#)