

☞ Instrukcje obsługi

Kamera internetowa

Nr art. 1601925 / KAMERA INTERNETOWA FULL RF-WC720P

Nr art. 1923819 / KAMERA INTERNETOWA FULL-HD RF-WC1080P

Przeznaczenie

To urządzenie typu „plug and play” zapewnia jakość obrazu wideo 720P (nr art. 1601925) / Full HD 1080P (nr art. 1923819) z wbudowanym mikrofonem zapewniającym czysty dźwięk. Łączy się ze złączem USB komputera i posiada uniwersalny system do montażu na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Kamera internetowa
- Płyta CD ze sterownikiem (nr art. 1601925)
- Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol „strzałki” sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroni urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach; lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenia produktu.
- Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Jeśli po dłuższym użytkowaniu urządzenie się nagrzewa, opuść aplikację kamery i ostudź ją przed ponownym użyciem.

Elementy obsługi



- 1 Osłona obiektywu
- 2 Kabel połączeniowy USB
- 3 Podstawa na pulpit/laptop
- 4 Mikrofon

Obsługa

a) Technologia Plug and Play

- Podłącz urządzenie do złącza USB (min. USB 2.0) w komputerze.
- Windows® automatycznie rozpoczyna instalację wymaganych sterowników. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 - W przypadku wystąpienia problemów zapoznaj się z podręcznikiem obsługi komputera.
- Sprawdź, czy zainstalowano następujące elementy:
 - USB Video Device (do sterowania obrazem z kamery)
 - AMCap (do przechwytywania wideo)
- Uruchoom wybraną aplikację do obsługi kamery internetowej.

b) Oprogramowanie (nr art. 1601925)

→ Należy pamiętać, że system operacyjny lub preferowane oprogramowanie kamery internetowej może uniemożliwiać korzystanie z dwóch programów przechwytywania wideo w tym samym czasie.

AMCap:

- Uruchoom go za pomocą menu Start systemu Windows®.
- Użyj go, aby przechwycić materiał wideo i zapisać go na twardym dysku.
- Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji online.

c) Ekstrapolacja obrazu (nr art. 1601925)

Dostarczona płyta CD ze sterownikami zawiera oprogramowanie do ekstrapolacji obrazu, dzięki któremu można ekstrapolować obraz z kamery o rozdzielczości 4608 x 3456 pikseli (około 16 megapikseli). Ekstrapolacja ogranicza się do obrazów nieruchomych, takich jak snap shot.

- Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu DVD komputera.
- Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny kończący się rozszerzeniem **.exe**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 - Wybierz „Automatically run USB Video Device when you start up the computer”, aby uruchomić USB Video Device po włączeniu komputera.
- Po zakończeniu instalacji maksymalna rozdzielczość zdjęć wynosi 4608 x 3456 pikseli.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Czyść produkt za pomocą suchej, wolnej od włókien szmatki, uważając, aby nie zarysować osłony obiektywu.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

■ W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie/prąd wejściowy	5 V/DC (przez USB), min. USB 2.0
Pobór mocy	maks. 150 mA (nr art. 1601925) maks. 280 mA (nr art. 1923819)
Materiał	Głowica: Aluminium, podstawa: tworzywo sztuczne
Mikrofon	wbudowany
Soczewka	Stała ostrość (nr art. 1601925) Autofocus (nr art. 1923819)
Kąt widzenia	50° (nr art. 1601925) 65° (nr art. 1923819)
Rozdzielczość	1280 x 720, 30 kl./s (nr art. 1601925) 1920 x 1080, 30 kl./s (nr art. 1923819)
Ekstrapolacja	4608 x 3456 pikseli (ok. 16 megapikseli) przez oprogramowanie (nr art. 1601925)
Kodek wideo	MJPEG, YUY2
Wymagania systemowe	Windows® XP 32/64 bit i nowszy; DirectX 9.0 VGA
Warunki pracy	0 do 40 °C, 5 – 80 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania	0 do 70 °C, 5 – 80 % wilgotności względnej
Długość kabla	148 cm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	57 x 30 x 82 mm
Masa	95 g