

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 002347881**


# **Radio internetowe przenośne Caliber Audio Technology HPG336DAB-DIR, FM, DAB+, Internet**



**Ilustracja, wersja podtynkowa, opis**

**Strona 1 z 9**



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Zakresy częstotliwości ..... | FM: 87,5 - 108 MHz   |
| DAB+.....                    | 174,928 – 239,200MHz   |
| Głośnik.....                 | 0.8 W RMS, 4 Ohm   |
| Wyświetlacz TFT .....        | 2,4" kolorowy - wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości  |
| Zasilanie.....               | DC 5V  1A (poprzez wbudowany micro USB) |
| Typ baterii .....            | 2000 mAh litowo-jonowe   |
| Czas pracy na baterii .....  | 6~8 godzin   |
| Czas ładowania baterii ..... | 3 ~ 4 godziny  |
| Gniazdo audio .....          | 3,5 mm (wyjście słuchawkowe)   |
| Rozmiar .....                | 162(szer.) x 53(gł.) x 102(wys.) mm  |

Nieustannie ulepszamy/aktualizujemy nasze produkty i informacje o produktach. Dlatego możliwe jest, że istnieje niewielka różnica między opisem w tej instrukcji a działaniem produktu. Jeśli coś jest inne lub niejasne; zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową pod kątem najnowszej wersji.

### 1. Przycisk zasilania

- Długie naciśnięcie: Włączenie
- Długie naciśnięcie: Wyłączenie

### 2. Ulubione

Idź do ulubionych internetowych stacji radiowych

### 3. Menu

- Konfiguracja:
- Mój ulubiony
- radio internetowe
- Centrum medialne
- radio DAB
- Radio FM
- Wyłącznik czasowy

Wybierz pokrętło NAV (6), aby dokonać wyboru i naciśnij, aby wejść

### 4. Lewo <

Przejdź w lewo / wstecz w menu

### 5. Prawo >

Nawiguj w prawo / do przodu w menu

### 6. NAW./VOL/OK

- Poruszaj się po menu/ustawieniach (pokrętło)
- Zwiększanie/zmniejszanie głośności (pokrętło)
- OK: potwierdź / wybierz (naciśnij)

7. Kolorowy wyświetlacz TFT


8. Gniazdo słuchawkowe na wtyczkę Jack 3,5 mm



9. Wejście prądu stałego

5V/1A przez micro USB

10. Antena

Rozciągnij do pełnej długości, aby uzyskać najlepszy odbiór radia DAB+ i FM





Poniżej opisy funkcji/opcji HPG 336DAB/DIR. Liczby między „(...)” odnoszą się do przycisku lub połączeń na urządzeniu. Ilustracje znajdują się na początku niniejszej instrukcji.

#### Zasilanie włącz / wyłącz

- Naciśnij i przytrzymaj (1), aby włączyć.
- Naciśnij i przytrzymaj (1), aby wyłączyć.

## Ładowanie baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, pojawi się komunikat „Battery Low” przypominający o naładowaniu baterii. Aby naładować akumulator należy podłączyć wtyk micro USB do portu (9) na urządzeniu, drugi koniec podłączyć do źródła zasilania z wyjściem 5V (np. odpowiedni adapter, port komputera/laptopa).

## Konfiguracja Wi-Fi

Aby móc korzystać z radia internetowego, należy najpierw skonfigurować połączenie Wi-Fi. Oto jak:

- Naciśnij [Menu] (3)
- Przejdź do „Konfiguracja” za pomocą pokrętła [NAV] (6), wybierz za pomocą [OK]
- Przejdź do „Sieć”
- Przejdź do „Sieć Wi-Fi” > Dodaj/usuń AP > Dodaj AP (skanowanie) > Wybierz swoją sieć
- Wprowadź „nazwę użytkownika” i „hasło” sieci, z której korzystasz.

## Radio internetowe

- Naciśnij [Menu]
  - Obracaj pokrętłem [NAV] (6), aż pojawi się „radio internetowe”.
  - Naciśnij [OK] (6) lub [W prawo] (5), aby potwierdzić
  - Teraz możesz wybierać między: Skytune, Wyszukiwanie i Historia
- Skytune: Tutaj możesz znaleźć stacje radiowe, podzielone na kategorie: najbardziej znane, Radio lokalne, Globe all, Globe według gatunku lub Globe według regionu, aby łatwo znaleźć swoją ulubioną stację radiową. Szukaj: Tutaj możesz wyszukiwać według nazwy.
- Jeśli znalazłeś żadaną stację radiową; naciśnij [OK], aby rozpocząć słuchanie

## Ulubione internetowe stacje radiowe

Stacje radiowe, których słuchałeś, pojawią się na liście ulubionych. Naciśnij Ulubione (2), aby uzyskać dostęp.

Uwaga: działa to tylko w przypadku radia internetowego, a nie DAB lub FM. Zostanie wyczyszczony po nowym skanowaniu lub zresetowaniu

## Radio DAB+

- Naciśnij [Menu]
- Obracaj pokrętłem [NAV], aż wyświetli się „radio DAB”
- Naciśnij [OK] lub [W prawo], aby potwierdzić
- Aby przeskanować stacje DAB+, przejdź do menu>Konfiguracja>Ustawienia DAB>DAB Preset Scan i naciśnij [OK]
- Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest lista dostępnych stacji radiowych.
- Użyj pokrętła [NAV], aby wybrać i potwierdzić za pomocą [OK]
- Naciśnij poprzedni [w lewo], aby wrócić do listy dostępnych stacji radiowych DAB+
- Naciśnij [W prawo] (kilka razy), aby uzyskać więcej informacji

## Radio FM

- Naciśnij [Menu]
- Obracaj pokrętkę [NAV], aż wyświetli się „Radio FM”
- Naciśnij [OK] lub [W prawo], aby potwierdzić
- Aby przeskanować stacje FM, przejdź do menu>ustawienia>Ustawienia FM>Pełne skanowanie FM i naciśnij [OK]
- Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest lista dostępnych stacji radiowych.
- Użyj pokrętki [NAV], aby wybrać i potwierdzić za pomocą [OK]
- Naciśnij poprzedni [W lewo], aby wrócić do listy dostępnych stacji radiowych
- Naciśnij [W prawo] (kilka razy), aby uzyskać więcej informacji

## Kontrola głośności

Przekręć pokrętkę głośności (6) w lewo, aby zmniejszyć głośność, przekręć w prawo, aby zwiększyć.

## Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy wyłącza radio automatycznie po określonym czasie.

- Naciśnij [Menu]
- Obracaj pokrętkę [NAV], aż pośrodku pojawi się „Timer uśpienia”
- Naciśnij [OK] lub [W prawo], aby potwierdzić
- Wybierz żądany czas wyłączenia radia

Radio wyłączy się automatycznie, gdy nadejdzie ustawiony czas.

## Przywrócenie ustawień fabrycznych

- Przejdź do Menu > Konfiguracja > Przywróć domyślne

## Ustawienie języka

- Przejdź do Menu > Konfiguracja > Język

Uwaga: Inne ustawienia można również znaleźć w ‘Menu > Konfiguracja >’, takie jak: EQ, Data i czas, Aktualizacja oprogramowania, Informacje o sieci i systemie, Ściemniacz itp.

## OSTRZEŻENIE

### Punkty obserwacji dla bezpiecznego użytkownika

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem tego elementu i jego elementów. Zawierają instrukcje, jak używać tego produktu w bezpieczny i skuteczny sposób. Calibre Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

### W razie problemu natychmiast wyłącz urządzenie

Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. Zwróć go do autoryzowanego dealera Calibre Europe BV w celu naprawy.

## Czyszczenie produktu

Do okresowego czyszczenia produktu używaj miękkiej, suchej szmatki. W przypadku poważniejszych plam zwilż szmatkę tylko wodą. Wszystko inne może rozpuścić farbę lub uszkodzić plastik.

### **Temperatura**

Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu/pojeździe wynosi od +45°C (+113°F) do 0°C (+32°F).

### **Konserwacja**

Jeśli masz problemy, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zwróć je do swojego dealera Calibre Europe BV w celu serwisowania.

### **Umieszczenie**

Umieść produkt na płaskiej powierzchni. Zapewnij wystarczająco dużo miejsca wokół produktu, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

### **Ciepło**

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu powierzchni grzewczej lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

### **Akcesoria**

Używaj tylko dostarczonych akcesoriów

### **Bateria**

Unikaj przeładowania. Akumulator może się przegrzać.

## Wymień baterię

Wbudowany akumulator nie podlega wymianie. Nie wyjmuj ani nie wymieniaj baterii, nie wyrzucaj do śmieci ani do ognia.



**Informacje dotyczące utylizacji****a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>