

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **2473670**

Budzik TFA Dostmann 60.2029.10, cyfrowy, Kwarcowy



TIME & LIGHT**Bedienungsanleitung**

Instruction manual

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de uso



Kat.Nr.: 60.2029.10



Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie: prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze strony:

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich

poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku


nieprzestrzegania tych instrukcji.

Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa ! Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie!

Fig. 1



Fig. 2



Zawartość dostawy:

- Cyfrowy budzik
- Kabel Micro USB
- Instrukcja użytkowania

Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie:

- Połączenie budzika i lampki nocnej
- Po prostu odwróć, a budzik zmieni się w lampkę nocną (7 - poziomy jasności)
- 2 różne czasy alarmu, potrząśnij urządzeniem, aby aktywować funkcję drzemki;
- Podświetlenie wyświetlacza w 3 poziomach jasności, z automatycznym timerem w nocy ładowanie przez kabel micro-USB (w zestawie)
- Wysokiej jakości, matowa gumowana powierzchnia

Dla Twojego bezpieczeństwa:

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowania opisanego powyżej.
- Ten produkt powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

**OSTROŻNOŚĆ! Ryzyko porażenia prądem!**

- Podłącz urządzenie za pomocą kabla USB tylko do odpowiedniego źródła zasilania USB, takiego jak komputer,
- ładowarka USB lub koncentrator USB z wyjściem ładowania (5V DC).
- Produkt nie może mieć kontaktu z wodą ani wilgocią.
- Nie ładuj produktu, jeśli obudowa jest uszkodzona.
- Ładuj urządzenie poza zasięgiem osób (w tym dzieci), które nie są w stanie w pełni ocenić potencjalnego ryzyka związanego z obsługą sprzętu elektrycznego.
- Natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli wystąpi jakakolwiek usterka.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko zranienia!

- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierające lit niosą ze sobą ryzyko pożaru lub wybuchu z powodu wysokiej temperatury lub uszkodzeń mechanicznych! Chroń go przed wysokimi temperaturami. Nie wrzucaj do ognia, nie zwieraj ani nie rozbieraj. Jeśli urządzenie nagrzewa się podczas ładowania lub bateria nie jest już ładowana, jest to oznaką wady.

Natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania.

- Bateria nie może i nie może być wymieniana ani wyjmowana przez Ciebie. W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. W razie potrzeby wykwalifikowana osoba może uzyskać instrukcje dotyczące demontażu zainstalowanego na stałe akumulatora pod adresem info@tfa dostmann.de, jeśli jest to konieczne w celu naprawy lub recyklingu produktu

**Ostrzeżenie**

- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji ani wstrząsów.
- Czyść instrument miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania!

Elementy:**Wyświetlacz LCD (rys.1)**

- A- Czas
- C - Symbol światła nocnego
- D - symbol stanu ładowania
- F - Symbol alarmu 2
- J - Symbol alarmu 1
- L - symbol drzemki
- M - AM/PM w formacie 12-godzinny
- O - Symbol czasu

Przyciski (rys.1)

- B - Przycisk LIGHT (ŚWIATŁA)
- E – Przycisk +
- G - przycisk ALARM 2
- H - przycisk ALARM 1
- K –Przycisk -


N - przycisk TIME SET (USTAWIANIE CZASU)

B - przycisk RESET

Obudowa (rys.2)

A - Lampka nocna

C - port Micro USB



Ustaw cyfrowy budzik



Pozycja światła nocnego

Rozpoczęcie pracy

- Usuń folię ochronną z wyświetlacza.
- Włóż dostarczony kabel USB z wtyczką micro-USB do odpowiedniego otworu w urządzeniu (rys.2-C). Podłącz urządzenie za pomocą kabla USB tylko do odpowiedniego źródła zasilania USB.
- Urządzenie włącza się.

Ładowanie

- Przed pierwszym użyciem należy go w pełni naładować.
- Aby w pełni naładować, pozostaw urządzenie podłączone na około 3 - 4 godziny.
- Podczas ładowania miga symbol stanu ładowania. Stan naładowania urządzenia jest pokazany na symbolu z trzema kreskami  (rys.1-D).
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, ikona ładowania będzie wypełniona. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Nie pozostawiaj w pełni naładowanego urządzenia podłączonego do źródła zasilania, ponieważ może to skrócić żywotność baterii.
- Najniższy pasek miga, gdy akumulator wymaga naładowania.
- Proszę naładować urządzenie natychmiast, aby przedłużyć żywotność baterii.
- Ładuj baterię co sześć miesięcy, nawet jeśli produkt nie jest używany.
- Wyłącz urządzenie (wcisnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk + i - (rys.1-E, rys.1 K)), jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.

Działanie

- Po wejściu w tryb ustawień i po każdym udanym dwukrotnym kliknięciu następuje sygnał dźwiękowy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub - (rys.1-E, rys.1-K) w odpowiednim trybie ustawień w celu szybkiego ustawienia.
- Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME SET  (rys.1-N) w trybie normalnym, aby przejść do trybu ustawień. Pojawia się symbol czasu  (rys.1-O).
- Na wyświetlaczu miga cyfra godziny. Naciśnij przycisk + lub - (rys.1-E, rys.1-K), aby ustawić godziny.
- Potwierdź przyciskiem TIME SET.
- Ustaw minuty w ten sam sposób. Potwierdź przyciskiem TIME SET.

System 12- lub 24-godzinny

- Naciśnij przycisk USTAWIANIE CZASU  (rys.1-N) dwa razy w krótkich odstępach czasu w trybie normalnym, aby ustawić system 12 lub 24 godz. W systemie 12-godzinnym na wyświetlaczu pojawia się AM lub PM (rys.1-M) (po godzinie 12:00).

Funkcja budzika

- Naciśnij przycisk ALARM 1  (rys.1-H) lub ALARM 2  (rys.1-G) w trybie normalnym. Przez chwilę zostanie wyświetlony ostatni ustawiony czas alarmu. Miga odpowiedni symbol alarmu.

Ustawienie czasu alarmu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM 1  (rys.1-H) w trybie normalnym, aby przejść do trybu ustawiania alarmu.
- Cyfra godziny i symbol alarmu 1  (rys.1-J) zaczną migać.
- Naciśnij przycisk + lub - (rys.1-E, rys.1-K), aby ustawić godziny.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM 1.
- Ustaw minuty w ten sam sposób.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM 1.
- ALARM 2  można ustawić w ten sam sposób.

Włącz i wyłącz alarm

- Naciśnij przycisk ALARM 1  (rys.1-H) lub ALARM 2  (rys.1-G) dwukrotnie w krótkich odstępach czasu w trybie normalnym.
- Alarm jest włączony. Pojawia się na stałe odpowiedni symbol alarmu  |  (Rys.1 J | Rys.1-F)
- Naciśnij ponownie przycisk ALARM 1 lub ALARM 2, aby wyłączyć alarm. Symbol alarmu znika.
- Gdy alarm jest aktywny, alarm zaczyna dzwonić, gdy nadejdzie ustawiony czas alarmu. Włącza się podświetlenie.
- Naciśnij dowolny przycisk lub odwróć budzik, aby zatrzymać alarm.
- Jeśli alarm nie zostanie zatrzymany ręcznie, narastający dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po 3 minutach i zostanie ponownie włączony o tej samej ustawionej godzinie następnego dnia.
- Gdy włączy się alarm, włącz funkcję drzemki, potrząsając nim szybkim, bocznym ruchem.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol drzemki Zz (rys.1-L).
- Alarm zostanie przerwany na 5 minut.

Wyświetlacz podświetlenia

- Podświetlenie jest uruchamiane przez czujnik, który reaguje na wibracje, np. podnosząc i opuszczając urządzenie.
- Alternatywnie naciśnij dowolny przycisk. Podświetlenie włącza się na dziesięć sekund.
- W trybie normalnym naciśnij przycisk + lub - (rys.1-E, rys.1-K), aby ustawić jasność w 3 krokach lub całkowicie wyłączyć podświetlenie (OFF - LOW - MIDDLE - HIGH).
- od 21:00 do godziny 7 rano automatycznie włącza się stałe podświetlenie na ustawionym poziomie jasności.

Uwaga: Jeśli jasność jest ustawiona na „OFF”, automatyczne podświetlenie w nocy również jest wyłączone.

Lampka nocna

- Naciśnij przycisk LIGHT  (rys.1-B) dwa razy w krótkich odstępach czasu w trybie normalnym.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol lampki nocnej  (rys.1-C). Funkcja jest aktywna.
- Odwróć budzik, aby włączyć lampkę nocną. Lampka nocna jest skierowana w górę. W tej pozycji możesz teraz użyć przycisku + lub - (rys.1-E, rys.1-K), aby ustawić jasność na 7 różnych poziomach.
- Aby wyłączyć lampkę nocną, obróć się na stronę z budzikiem. Cyfrowy budzik znów się wyświetla.
- Aby dezaktywować funkcję lampki nocnej, w trybie normalnym naciśnij dwukrotnie przycisk LIGHT w krótkich odstępach czasu. Symbol lampki nocnej zniknie.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak wyświetlenia na wyświetlaczu	Ładuj urządzenie za pomocą kabla micro-USB (w zestawie)
Błędne wyświetlenia	Naciśnij przycisk RESET (rys.2-B) przez 3 sekundy za pomocą szpilki
Urządzenie wydaje dźwięk podczas potrząsania lub przewracania	Nie usterka! Urządzenie ma przełącznik kulkowy, który może wydawać cichy dźwięk, gdy kulka się toczy.

Jeśli urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Specyfikacje

Pobór mocy..... Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Pojemność/energia..... 1200 mAh
Źródło zasilania..... Micro-USB 5V DC | max. 500mA
Akcesoria.....Kabel do ładowania (USB do Micro-USB)
Czas ładowania..... Ok. 3-4 godziny
Czas pracy na baterii Do 200 godzin (w zależności od poziomu oświetlenia)
Wymiary obudowy 81 x 115 x 93 mm
Waga 159 g (tylko urządzenie)

Utylizacja odpadów

Ten produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko.

Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, korzystając z przygotowanych systemów zbiórki.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>