

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **3024678**

Timer TFA Dostmann



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego urządzenia

- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Produkt ten powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

- Trzymaj to urządzenie i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ponownie ładować. Ryzyko eksplozji!
- Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.

OSTROŻNOŚĆ

- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Urządzenie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków szorujących.
- Chronić przed wilgocią!
- Wymień baterie, gdy działanie urządzenia słabnie.

3. Elementy

A: Wyświetlacz (ryc. 1):

- A 1: Symbol alarmu
- A 2: Symbol timera
- A 3: Wibracje i migające światło
- A 4: Dźwięk alarmu z migającym światłem
- A 5: Tylko migające światło
- A 6: Sekundy
- A 7: Minuty
- A 8: Godziny
- A 9: PM w formacie 12-godzinny

B: Przyciski (rys. 2+3):

- B 1: Przycisk MODE
- B 2: Przycisk GODZINA
- B 3: Przycisk MIN
- B 4: Przycisk SEC
- B 5: Przycisk START/STOP
- B 6: Zmień ustawienia alarmu

C: Obudowa (rys. 3+4):

- C 1: Magnes
- C 2: Otwór na smycz
- C 3: Komora baterii
- C 4: Stojak (rozkładany)
- C 5: Światło migające LED

4. Pierwsze kroki

- Rozłóż stojak. Przesuń pokrywę komory baterii w dół (w kierunku strzałki) i włóż dwie nowe baterie (2 x 1,5 V AAA). Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Zamknij ponownie komorę baterii.

5. Działanie**5.1 Ustawienia alarmów**

- Użyj przełącznika suwakowego z tyłu, aby ustawić żądany sygnał alarmu dla timera i budzika:

- Wyciszenie, tylko migające światło 
- Dźwięk alarmu z migającym światłem 
- Wibracje z migającym światłem 

5.2 Tryb wyświetlania

- Każde naciśnięcie przycisku MODE w trybie normalnym spowoduje zmianę wyświetlacza pomiędzy:

tryb zegara, tryb timera  i tryb alarmu (AL).

5.2.1 Tryb zegara

- Naciśnij przycisk START/STOP w trybie zegara, aby wybrać pomiędzy systemem 24- i 12-godzinnym (na wyświetlaczu po południu pojawia się PM).
- Aby ustawić godzinę, naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP przez 3 sekundy. Cyfry migają.

5.2.1.1 Ustawianie czasu

- Naciśnij przycisk HOUR, aby ustawić godzinę, przycisk MIN, aby ustawić minuty i przycisk SEC, aby ustawić sekundy (odliczanie). Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby dokonać szybkich ustawień. Ustawiony czas będzie odliczany w przypadku jednoczesnego naciśnięcia i przytrzymania przycisku MODE.
- Potwierdź przyciskiem START/STOP. Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

5.2.2 Tryb alarmowy

- Aby ustawić godzinę alarmu, w trybie alarmu (AL) naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk START/STOP.
- Na wyświetlaczu miga godzina 8:00 (domyślnie) lub ostatnio ustawiony czas budzenia.
- Ustaw godziny i minuty zgodnie z opisem w „Ustawianie czasu”.
- Potwierdź przyciskiem START/STOP.
- Naciśnij krótko przycisk START/STOP w trybie alarmu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu.
- Symbol alarmu pojawia się/znika na wyświetlaczu. Jeżeli alarm jest włączony, jednocześnie pojawia się symbol wybranego ustawienia alarmu.
- Gdy nadejdzie ustawiony czas alarmu, budzik obudzi Cię z wybranym ustawieniem. Symbol alarmu miga.
- Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem MODE), a alarm się wyłączy.
- Jeśli alarm nie zostanie wyłączony ręcznie, sygnał alarmowy wyłączy się automatycznie po jednej minucie i zostanie ponownie włączony o tej samej ustawionej godzinie następnego dnia.
- Symbol alarmu pozostaje na wyświetlaczu.

5.2.3 Tryb timera

- W trybie timera ustaw żądany okres czasu zgodnie z opisem w „Ustawianie czasu”.
- Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć proces odliczania. HOUR, MIN i SEC będą migać.
- Za pomocą przycisku START/STOP można zatrzymać i wznowić zliczanie.
- Kiedy timer odliczy 0:00:00, wybrany sygnał alarmowy zostanie uruchomiony na 1 minutę, a wyświetlacz zacznie migać. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem MODE).
- Timer automatycznie przywoła ostatnio wybrany czas.
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MIN i SEC przez 3 sekundy, aby zresetować timer do 0:00:00.

- Funkcja stopera: Naciśnij przycisk START/STOP (wyświetlacz 0:00:00), aby rozpocząć proces zliczania. Za pomocą przycisku START/STOP można zatrzymać i wznowić liczenie.
- Minutnik/stoper będzie działał także po przełączeniu na inny tryb wyświetlania. Symbol timera miga.

6. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

7. Specyfikacje

Zakres pomiarowy timera/stopera.....	23h/59min/59 s
Pobór mocy.....	Baterie 2 x 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Wymiary obudowy.....	83 x 22 (47) x 64 mm
Waga.....	69 g

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, po prostu wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy



<http://www.conrad.pl>