

15W LÖTKOLBEN

SOLDERING IRON
FER À SOUDER
SOLDEERBOUT



NR. 58 85 39



TOOLCRAFT



15W LÖTKOLBEN

15W - 25W Für elektrische und elektronische Elemente und Leiterplatten.
30W - 40W Für Modellbau, Funk und Nachrichtentechnik.
60W - 80W Für Lösungen und an Blechen und allgemeinen Werkarbeiten.
100W Für Werkstattanwendungen, die hohe Hitze benötigen, z.B.Tiffanytechnik.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230V / 50Hz



15W SOLDERING IRON

15W - 25W For electrical and electronic elements and printed circuit boards.
30W - 40W For model construction, radio and telecommunications applications.
60W - 80W For general purpose workshop soldering applications and fabrication.
100W For workshop applications that require high heat, for example Tiffany glass art.

Technical data:

Operating voltage: 230V / 50Hz



15W FER A SOUDER

15W - 25W Pour les éléments électriques et électroniques et circuits imprimés.
30W - 40W Pour la construction modèle, la radiotéchnique et la télécommunications.
60W - 80W Pour le soudage de tôles et pour les travaux d'atelier en général.
100W Pour les travaux qui exigent la chaleur élevée, par exemple technique art en verre de Tiffany.

Données techniques:

Tension d'opération: 230V / 50Hz




15W SOLDERBOUT

15W - 25W Elektronika soldeerverbindingen op printplaten of onderdelen.
30W - 40W Modelbouw, radio en T.V. techniek.
60W - 80W Voor soldeerverbindingen aan blik en algemeen onderhoudswerk.
100W Voor zwaarder soldeerwerk in algemeen gebruik.
Technische gegevens:
Werkende voltage: 230V / 50Hz

Spitzengrößen / Tip sizes / Tailles d'extrémité / De grootte van het uiteinde:

015W - 6.3mm	40W - 5mm
15W - 3.5mm	60W - 6mm
25W - 4mm	80W - 7mm
30W - 4mm	100W - 8mm



NR. 58 85 39

TOOLCRAFT
Conrad Electronic SE
92240 Hirschau

01-0408-01



97030573