



Intenso Video Scooter

Manual de instruções

Página 1-18 PT

Índice

Índice	1
Indicações.....	3
1. geral do aparelho.....	4
2. Conteúdo da embalagem	4
3. Conectar a um computador.....	5
a) Conectar o aparelho	5
b) Desconectar o aparelho	5
4. A bateria	6
a) Carregar a bateria:.....	6
b) Estado de carga:	6
c) Utilização durante o processo de carga:	7
5. Operação	8
a) Utilização geral	8
(1) Ligar e desligar o leitor	8
(2) Bloqueio dos botões.....	8
(3) O menu principal	9
(4) Navegação	9
b) Música	10
(1) Reprodução	10
(2) Vista de pastas.....	10
(3) Ciclo A-B.....	11
c) Vídeo.....	11
(1) Reprodução	11
(2) Vista de pastas.....	12
d) Imagem.....	12
(1) Reprodução	12
(2) Vista de pastas.....	12

e)	Função de gravação.....	13
(1)	Gravação.....	13
(2)	Reprodução	14
f)	Explorador de Ficheiros.....	14
g)	Definições.....	15
(1)	Música.....	15
i.	Modo de reprodução	15
ii.	Reprodução aleatória	15
iii.	Equalizador	15
(2)	Gravação.....	16
(3)	Imagem.....	16
(4)	Ecrã	16
i.	Duração da iluminação.....	16
ii.	Luminosidade	16
iii.	Modo Eco.....	16
(5)	Temporizador Sleep.....	16
(6)	Idioma.....	16
(7)	Sistema	17
i.	Informação	17
ii.	Definições de fábrica	17
6.	Cartão micro SD.....	17
7.	Dados técnicos.....	18


Indicações

- Leia e siga o manual de instruções, bem como os avisos e indicações antes da primeira utilização do produto.
- Antes de utilizar o produto pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
- Evite impactos fortes no aparelho.
- Não utilize o aparelho em áreas extremamente frias, quentes, húmidas ou com pó. Nunca exponha o aparelho à luz solar direta.
- Não coloque fontes de luz desprotegidas, por exemplo, velas acesas, na proximidade do aparelho.
- Realize cópias de segurança com frequência, a fim de evitar possíveis perdas de dados.
- Evite a utilização em campos magnéticos fortes.
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas.
- Proteja o aparelho da humidade. Se entrar humidade no aparelho, desligue-o de imediato, limpe-o e seque-o.
- Não utilize água nem soluções químicas para limpar o aparelho. Utilize apenas um pano seco.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos ou perda de dados resultantes de avarias de funcionamento, manuseamento incorreto, reparações não autorizadas ou substituição da bateria do aparelho.
- Não desmonte o aparelho nem tente repará-lo por si próprio, caso contrário a garantia é anulada.
- Não obstrua nem cubra as saídas do produto.
- Este produto destina-se a uma utilização privada e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.
- Não encaixe objetos não adequados para a utilização nas aberturas do aparelho.
- Os danos resultantes de um manuseamento inadequado ou da inobservância dos avisos ou das indicações deste manual de instruções não são abrangidos pela garantia.



AVISO: Ouvir música a um volume demasiado elevado durante um longo período de tempo pode provocar lesões auditivas temporárias ou permanentes, ou mesmo a perda da audição. A utilização do leitor de vídeo durante a condução rodoviária não é recomendada. O condutor pode não se aperceber de potenciais perigos, como veículos em aproximação, e não reagir adequadamente.

1. Geral do aparelho



1. Interruptor para ligar/desligar
2.  Botão de seta para retroceder
3. Botão de volume (+)
4.  Botão para retroceder
5.  Botão play/pausa
6.  Ligação mini USB
7.  Entrada para auscultadores
8. Botão de volume (-)
9.  Botão para avançar
10. Botão M (menu)
11.  Ranhura para cartão micro SD


2. Conteúdo da embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem quanto à sua totalidade

- Leitor de vídeo Intenso
- Auscultadores estéreo
- Cartão micro SD
- CD com software de conversão (formato AVI)
- Cabo USB
- Manual de instruções

3. Conectar a um computador

Para partilhar ficheiros do seu leitor com um computador, pode ligar o seu leitor facilmente ao seu computador através do cabo USB fornecido.



a) Conectar o aparelho

Para conectar o aparelho, insira a ligação USB 2.0 do cabo USB numa porta USB livre do computador ligado, e insira a ligação mini USB do cabo ao leitor. Este é detetado como unidade de dados removível e está pronto para a transferência de dados com o computador.

Pode agora transferir os ficheiros pretendidos, arrastando-os ou copiando-os do seu computador para o leitor (ou do leitor para o computador).

b) Desconectar o aparelho

Antes de desligar o cabo USB, a ligação de dados entre os aparelhos tem de ser desconectada!

Para tal, mantenha o botão ► premido durante 1 a 2 segundos. O ecrã apresenta agora o estado atual da bateria e a ligação de dados foi desconectada.

Se utilizar um PC com Windows (XP ou superior), o leitor também pode ser ejetado diretamente através do computador. Para tal, clique no símbolo "Remove hardware com segurança" na barra de tarefas do Windows. Selecione o Video Scooter e siga as instruções do seu computador até que este confirme que o processo foi bem sucedido.

Se utilizar um Mac, pode desconectar o aparelho arrastando o ícone do leitor para o símbolo da reciclagem.

O cabo USB pode ser desligado do leitor e do computador com segurança.

Nota: Não desligue o leitor do computador enquanto a transferência de ficheiros entre os dois aparelhos estiver a decorrer. Isto pode provocar a perda de dados e danos na unidade de dados.

4. A bateria

O leitor possui uma bateria interna integrada. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Por norma, este processo tem uma duração de até 3 horas.



Bateria totalmente carregada

a) Carregar a bateria:

A bateria é carregada através da ligação USB ao seu PC. Para carregar a bateria, ligue o aparelho ao PC através do cabo USB. O processo de carga é iniciado automaticamente. O símbolo de ligação (Connect) surge no ecrã do aparelho.



Nota: Para obter uma capacidade ideal, a bateria deve ser utilizada regularmente. Se tal não se verificar, carregue totalmente a bateria pelo menos uma vez por mês.

b) Estado de carga:

Mantenha o botão play/pausa ►|| durante 1-2 segundos para visualizar o estado de carga atual. No ecrã surge o símbolo da bateria. Se a bateria estiver totalmente carregada, é apresentada uma bateria verde. Se a bateria ainda estiver em carga, tal é representado por uma animação de carga.

c) Utilização durante o processo de carga:

Pode utilizar o leitor durante o processo de carga. Para tal, basta premir novamente o botão play/pausa ►|| e o aparelho muda automaticamente do indicador de estado de carga para o menu principal.

Também pode visualizar o estado de carga durante a utilização. Este é exibido, por exemplo, durante a reprodução de música, em 3 níveis no canto superior direito. Se a bateria estiver totalmente carregada, os três campos são exibidos. Se a bateria ainda estiver em carga, também é apresentada uma animação.



0 – 33%



34 – 66 %



67 – 100 %

Nota: Se pretender visualizar o estado de carga ou utilizar o aparelho conectado ao computador, já não será possível partilhar ficheiros com o computador. Para poder voltar a transferir ficheiros, o leitor deve ser novamente ligado ao computador.

5. Operação

Nota: *Certifique-se de que está inserido um cartão micro SD no leitor!*

a) Utilização geral

(1) Ligar e desligar o leitor

Desloque o interruptor para ligar/desligar no lado esquerdo do aparelho para a posição "ON". Mantenha premido o botão play/pausa ►|| durante aprox. 3 segundos para ligar o leitor. Para colocar o aparelho no modo standby, mantenha o botão play/pausa ►|| premido durante aprox. 3 segundos. Se pretender desligar o aparelho, desloque o botão no lado esquerdo do aparelho para a posição "OFF".


Nota: *Este leitor possui uma função de poupança de energia. O aparelho desliga-se automaticamente se não for utilizado durante mais do que dez minutos.*

(2) Bloqueio dos botões

Para evitar um acionamento dos botões inadvertido, o leitor possui um bloqueio de botões. Para tal, prima o botão play/pausa ►|| e o botão M em simultâneo. Como confirmação é apresentado um símbolo de um cadeado fechado. Para desbloquear, volte a premir o botão play/pausa ►|| e o botão M em simultâneo. Como confirmação é apresentado um símbolo de um cadeado aberto.

(3) O menu principal

Depois de ligar o aparelho surge o menu principal. Este é composto por até seis pontos diferentes (Música, Vídeo, Imagens, Gravação, Explorador de Ficheiros e Definições).



(4) Navegação


Pode navegar pelos diferentes menus com o botão para avançar ►► e retroceder ◀◀.

Pode abrir o ponto de menu pretendido ou iniciar a função desejada com o botão

play/pausa ►||. Prima brevemente o botão de seta para retroceder ◀ para retroceder

um nível. Mantenha o botão de seta para retroceder ◀ premido durante 1 a 2 segundos para mudar diretamente para o menu principal.

b) Música



(1) Reprodução

Aceda ao ponto de menu Music a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o botão play/pausa ►||. É aberto o ecrã de reprodução e a reprodução é iniciada automaticamente.

Para pausar ou retomar a reprodução, prima o botão play/pausa ►||.

Para avançar ou retroceder uma faixa, prima o botão para avançar ►►| ou para retroceder ◀◀|. Para avançar ou retroceder dentro de uma faixa, mantenha este botão premido.

Prima o botão (+) ou o botão (-) para regular o volume.

(2) Vista de pastas

Para passar do ecrã de reprodução para a vista de pastas, prima o botão de seta para retroceder ◀. Navegue pelos ficheiros e pastas com o botão para avançar ►►| ou retroceder ◀◀|. Se confirmar um ficheiro de música com o botão play/pausa ►||, este será reproduzido. Se confirmar uma pasta com este botão, a pasta será aberta. Com o botão de seta para retroceder ◀ pode aceder ao próximo nível da sua estrutura de pastas até chegar ao menu principal.

Para apagar um ficheiro, navegue até à vista de pastas, selecione o ficheiro pretendido e prima o botão M. Confirme este processo com o botão play/pausa ►|| para apagar definitivamente o ficheiro.

(3) Ciclo A-B

Este leitor permite seleccionar uma secção de uma música e repeti-la permanentemente em ciclo.

Prima o botão **M** durante a reprodução da música para definir o ponto inicial (A) do ciclo de reprodução. Prima novamente o botão **M** para determinar o ponto final (B). A secção seleccionada será agora reproduzida em ciclo.

Nota: Para outras opções de configuração, abra o ponto de menu Setup do menu principal.

c) Vídeo



Nota: Para ser possível reproduzir vídeos neste leitor, estes devem ser convertidos para o formato AVI adequado com o software de conversão fornecido.

(1) Reprodução

Aceda ao ponto de menu Movie a partir do menu principal e confirme a sua selecção com o botão play/pausa ►||. É aberta a vista de pastas. Selecione o ficheiro de vídeo pretendido com o botão para avançar ►► ou retroceder ◀◀ e confirme a sua selecção com o botão play/pausa ►||. O vídeo é iniciado automaticamente.

Para pausar ou retomar a reprodução, prima o botão play/pausa ►||. Para avançar ou retroceder uma faixa, prima o botão para avançar ►► ou para retroceder ◀◀. Para avançar ou retroceder dentro de uma faixa, mantenha este botão premido.


Prima o botão **(+)** ou o botão **(-)** para regular o volume.

(2) Vista de pastas

Para passar do ecrã de reprodução para a vista de pastas, prima o botão de seta para retroceder . Navegue pelos ficheiros e pastas existentes com o botão para avançar  ou retroceder . Se confirmar um ficheiro de vídeo com o botão play/pausa , este será reproduzido. Se confirmar uma pasta com este botão, a pasta será aberta. Com o botão de seta para retroceder  pode aceder ao próximo nível da sua estrutura de pastas até chegar ao menu principal.

Para apagar um ficheiro, navegue até à vista de pastas, selecione o ficheiro pretendido e prima o botão **M**. Confirme este processo com o botão play/pausa  para apagar definitivamente o ficheiro.

d) Imagem



(1) Reprodução

Aceda ao ponto de menu Photo a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o botão play/pausa . É aberta a vista de pastas. Selecione o ficheiro de imagem pretendido com o botão para avançar  ou retroceder  e confirme a sua seleção com o botão play/pausa . A imagem selecionada será exibida.

Para iniciar ou pausar a reprodução automática de imagens, prima o botão play/pausa .

(2) Vista de pastas

Para passar do ecrã de reprodução para a vista de pastas, prima o botão de seta para retroceder . Navegue pelos ficheiros e pastas com o botão para avançar  ou retroceder . Se confirmar um ficheiro com o botão play/pausa , este será reproduzido. Se selecionar uma pasta com este botão, a pasta será aberta. Com o botão de seta para retroceder  pode aceder ao próximo nível da sua estrutura de pastas até chegar ao menu principal.

Para apagar um ficheiro, navegue até à vista de pastas, selecione o ficheiro pretendido e prima o botão **M**. Confirme este processo com o botão play/pausa ►|| para apagar definitivamente o ficheiro.

Nota: Para outras opções de configuração, abra o ponto de menu Setup do menu principal.

e) Função de gravação



(1) Gravação

Aceda ao ponto de menu Record a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o botão play/pausa ►||. O leitor está pronto a iniciar a gravação de sons através do microfone integrado. Para tal, prima o botão play/pausa ►||. A gravação em curso é exibida no ecrã. Para pausar ou retomar a gravação, prima novamente o botão play/pausa ►||. Prima o botão **M** durante a gravação para a guardar. Prima o botão de seta para retroceder ◀ para regressar ao menu principal; uma gravação em curso é guardada automaticamente.

Nota: Pode aceder aos ficheiros de gravação (formato .wav) na pasta "VOICE" através do Explorador de Ficheiros. Se não existir espaço livre suficiente para a gravação, o leitor exibe a mensagem "Memória cheia".

(2) Reprodução

Aceda ao ponto de menu File Explorer a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o botão play/pausa ►||. Selecione a pasta VOICE. Todas as gravações efetuadas são apresentadas por ordem cronológica. Aceda ao ficheiro pretendido e inicie a reprodução com o botão play/pausa ►||. Para regressar ao menu principal, prima o botão de seta para retroceder ◀.

Nota: Para outras opções de configuração, abra o ponto de menu Setup do menu principal.

f) Explorador de Ficheiros




Aceda ao ponto de menu File Explorer a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o botão play/pausa ►||. É apresentado o diretório principal do seu cartão de memória. Navegue pelos ficheiros e pastas com o botão para avançar ►►|| ou retroceder ◀◀||. Se confirmar um ficheiro com o botão play/pausa ►||, este será reproduzido. Se confirmar uma pasta com este botão, a pasta será aberta. Com o botão de seta para retroceder ◀ pode aceder ao próximo nível da sua estrutura de pastas até chegar ao menu principal.

Para apagar um ficheiro, navegue até à vista de pastas, selecione o ficheiro pretendido e prima o botão M. Confirme este processo com o botão play/pausa ►|| para apagar definitivamente o ficheiro.

Nota: Pode obter informações sobre a memória não utilizada ou ocupada, bem como sobre toda a capacidade da memória em Setup no ponto de menu Sistema e, aí, em Informação.

g) Definições



Aceda ao ponto de menu Setup a partir do menu principal e confirme a sua seleção com o botão play/pausa ►||.

(1) Música

No ponto de menu Música existem as seguintes opções de ajuste:

i. Modo de reprodução

Defina aqui o modo de reprodução pretendido.

Reproduzir faixa uma vez	Reproduz a faixa pretendida uma vez e para a reprodução.
Repetir faixa	A faixa selecionada é repetida.
Reproduzir pasta uma vez	Reproduz as faixas da pasta selecionada e para a reprodução.
Repetir pasta	Repete todas as faixas da pasta atual.
Reproduzir tudo uma vez	Todas as músicas são reproduzidas uma vez.
Repetir tudo	Repete todas as músicas guardadas.
Introdução	Reprodução do início de cada música.

ii. Reprodução aleatória

Aqui pode ativar ou desativar a reprodução aleatória de todos os ficheiros de música.

iii. Equalizador

Selecione aqui o seu modo de equalizador favorito. Pode optar entre Normal, Rock, Pop, Clássico, Bass e Jazz.

(2) Gravação

No ponto de menu Gravação pode definir a qualidade da gravação. Pode optar entre qualidade normal (32 KBPS) e qualidade elevada (64 KBPS). Tenha em atenção que a qualidade elevada ocupa mais espaço de memória.

(3) Imagem

No ponto de menu Imagem pode definir a duração da apresentação automática de diapositivos. Pode optar entre: 2 seg., 4 seg., 6 seg., 8 seg., e 10 seg.

(4) Ecrã

No ponto de menu Ecrã existem as seguintes opções de ajuste:

i. Duração da iluminação

Aqui pode definir durante quanto tempo o ecrã está iluminado. Pode optar entre 5 seg., 10 seg., 15 seg., 20 seg., 30 seg. e Sempre ligado.

ii. Luminosidade

Aqui pode definir a luminosidade do ecrã em 5 níveis.

iii. Modo Eco

Se ativar o modo Eco, o ecrã desliga-se após um período de tempo definido. Se o modo Eco estiver desligado, o ecrã permanece ligado após o período de tempo definido, mas com o nível mínimo de iluminação. Tenha em atenção que isto reduz significativamente a duração da bateria.

(5) Temporizador Sleep

No ponto de menu Temporizador Sleep pode definir o período de tempo, após o qual o aparelho se desliga automaticamente. Pode optar entre Desligado (o aparelho não se desliga automaticamente), 10 min., 15 min., 30 min., 60 min., e 120 min.

(6) Idioma

No ponto de menu Idioma pode seleccionar um dos oito idiomas pré-instalados. Pode optar entre inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português, polaco e russo.

(7) Sistema

No ponto de menu Sistema existem as seguintes opções de seleção:

i. Informação

Aqui pode obter informações sobre a versão de firmware do leitor, a capacidade de memória disponível, a memória utilizada (U:) e a memória livre (F:) do seu cartão de memória.

ii. Definições de fábrica

Se confirmar esta opção, as definições originais do leitor serão repostas.

6. Cartão micro SD

Este leitor não possui uma memória interna utilizável. É fornecido com um cartão de memória inserido, com o tamanho indicado na embalagem. No caso de uma ligação USB, o leitor só será detetado por um computador se estiver inserido um cartão de memória. São suportados cartões de memória com uma capacidade de até 64 GB.


7. Dados técnicos

Dimensões	88 mm (A) x 41 mm (L) x 9,0 mm (P)
Peso	~30 gr.
LCD	Ecrã a cores de 4,4 cm (1,8 polegadas), resolução: 128 x 160 pixels
Ligação a PC	USB 2.0 (PC) ligação mini USB (leitor)
Bateria	Bateria de polímeros de lítio recarregável, capacidade: 150 mAh Reprodução de música: ~ 12 horas (música MP3 no modo de poupança de energia)
Gama de frequências	20 Hz até 20000 Hz
SNR	> 70dB
Formato de música	MP3 / WMA 32 – 320 kbps
Formato de vídeo	AVI 160 x 120 pixels
Formato de gravação	WAV com 32 ou 64 KBPS
Formato de imagem	JPEG / BMP
Temperatura de funcionamento	0 a 40 graus Celsius
Sistema Operativo	Windows XP/Vista/Win7/Win8, Mac 9.2 ou superior

Exclusão de responsabilidade

Podem ser efetuadas alterações no firmware e/ou no hardware a qualquer momento e sem aviso prévio. Como tal, algumas secções das instruções, dados técnicos e imagens nesta documentação podem divergir do produto que adquiriu. Todos os pontos descritos nestas instruções servem apenas para efeitos de explicação e não correspondem obrigatoriamente a uma determinada situação. Por este motivo, não consideramos válido qualquer tipo de direito ou compensação com base nestas instruções.

Eliminação de aparelhos elétricos usados



Os aparelhos identificados com este símbolo são abrangidos pela Diretiva 2002/96/CE. Os aparelhos elétricos e eletrónicos usados devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico, junto das entidades para tal previstas. Ao efetuar uma eliminação correta de aparelhos elétricos usados, está a prevenir danos ambientais.