



SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 350 A, aR, Un AC: 1000 V, Stirnkennmelder

| Ausführung | |
|---|---|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | mit geschlitzten Messerkontakten |
| Ausführung des Kennmelders | Stirnkennmelder |
| Ausführung des Schaltkontakts | mit Messerkontakten, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | SITOR, Bauform NH |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH1 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | aR |
| Wechselastfaktor (WL) | 0,9 |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Versorgungsspannung | |
| Versorgungsspannung | 1 000 V |
| • bei AC / Bemessungswert | |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Strom | 100 kA |
| • gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | 75 W |
| Verlustleistung [W] | 75 W |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | |
| • maximal | 75 W |
| Strom | |
| Betriebsstrom | 350 A |
| • bei 30 °C / Bemessungswert | |
| • bei 40 °C / Bemessungswert | 350 A |
| • bei 45 °C / Bemessungswert | 350 A |
| • bei 50 °C / Bemessungswert | 346,5 A |
| • bei 55 °C / Bemessungswert | 343 A |
| • bei 60 °C / Bemessungswert | 339,5 A |
| • bei AC / Bemessungswert | 350 A |
| Produktdetails | |
| Produktbeschreibung | keine Unverwechselbarkeit |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten | Mit geschlitzten Messerkontakten zur Schraubbefestigung M10, Befestigungsmaß: 110 mm, oder zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter |

| Mechanischer Aufbau | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 596 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |
| • minimal | -20 °C |
| • maximal | 50 °C |
| Umweltkategorie | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



Prüfbescheinigungen

Sonstige

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE3231>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE3231>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE3231

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



