

Kühlgerät Dachaufbau Kühlleistung 410W 230V AC RAL7035 259x 264x 486mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34

Ausführung		
Produkt-Markenname	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät	
Ausführung des Produkts	Dachaufbau	
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat	
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft	
Allgemeine technische Daten		
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	60 dB	
Betriebsdruck / maximal zulässig	25 bar	
Temperatur <ul style="list-style-type: none"> • des inneren Kühlkreislaufs / minimal • des inneren Kühlkreislaufs / maximal • des äußeren Kühlkreislaufs / minimal 	20 °C 46 °C 20 °C	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC	
Betriebsspannung <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V 230 V	
Strom		
Anlaufstrom	4 A	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom <ul style="list-style-type: none"> • des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert • für Motor / maximaler Nennwert 	4 A 1,5 A	
Erscheinungsbild		
RAL-Farbnummer	RAL 7035	
Produktdetails		
Produktbestandteil <ul style="list-style-type: none"> • Heizung • Thermostat 	Nein Ja	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker 4-polig	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	264 mm	
Breite	259 mm	
Tiefe	486 mm	
Einbauort	Dachaufbau	
Nettogewicht	18 kg	
Material	Stahl	
Temperatur / des äußeren Kühlkreislaufs / maximal	55 °C	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE04>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5DE04>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5DE04

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



