

**KSP (защитная оболочка Klirron)  
KSP L114 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



KSP – это защитные кожухи из ПВХ, предназначенные для защиты неиспользуемого кабельного ввода от воздействий факторов окружающей среды, например пыли, на уже готовом собранном корпусе в состоянии поставки.

**Общие данные заказа**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Тип                  | KSP L114 S  |
| Номер для заказа     | <a href="#">1192790000</a>                                  |
| Исполнение           | KSP (защитная оболочка Klirron), Защитный колпачок, Силикон |
| GTIN (EAN)           | 4032248974788   |
| Норма упаковки (VPE) | 10 Шт.  |

**KSP (защитная оболочка Klippon)  
KSP L114 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Длина       | 210 мм  | Длина (в дюймах) | 8,268 inch |
| Масса нетто | 250,2 g |                  |            |

**Общие данные**

|                              |        |                                 |         |
|------------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| Внутренний диаметр D2        | 114 мм | Материал                        | Силикон |
| Наружный диаметр             | 118 мм | Расстояние, внутренний размер B | 120 мм  |
| Твердость                    | 60     | Температурный диапазон, макс..  | 200 °C  |
| Температурный диапазон, мин. | -60 °C | Толщина                         | 2 мм    |

**Ширина**

|         |      |
|---------|------|
| Толщина | 2 мм |
|---------|------|

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002287    | ETIM 5.0   | EC002287    |
| ETIM 6.0   | EC000441    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-01 | eClass 8.1 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | eClass 9.1 | 27-14-44-90 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Брошюра / каталог  | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                |

**KSP (защитная оболочка Klippon)  
KSP L114 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображения**