

Best.-Nr. 62 17 57 Универсальный фумигатор

(руководство пользователя)

Внимание! Прочитайте перед использованием! Просим Вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации данного прибора. При повреждениях, вызванных неправильным обращением, потребитель теряет право на гарантийное обслуживание.

Назначение

Прибор предназначен для отпугивания домашних вредителей без применения химических средств.

Важные замечания

1. Подключайте прибор только к сети переменного тока напряжением 110-230 В, допускается работа только внутри помещений.
2. Не используйте прибор при видимых повреждениях корпуса.
3. Не оставляйте работающий прибор без контроля, не погружайте прибор в воду, не используйте прибор в зоне досягаемости маленьких детей.
4. Прибор не следует разбирать или давать детям.
5. Упаковочный материал (пленка) не предназначен для игры.
6. Утилизировать прибор и упаковочные материалы следует исходя из требований экологии.

Функционирование прибора VARIO-SCHUTZ

После включения в розетку прибор издает звуковые колебания в соответствие с установленной переключателем базовой частотой. Возможно незначительное воздействие звука в слышимом диапазоне. Включение прибора в рабочий режим контролируется светодиодом.

Для эффективного действия прибора выполните следующие пункты:

1. Переключателем установите частоту воздействия
А: ок. 7.000 Гц, для отпугивания блох, летающих кровососущих насекомых
В: ок. 10.000 Гц, для отпугивания мышей, крыс, домашних мух
С: ок. 12.000 Гц, для отпугивания куниц, черных тараканов
2. Установите прибор в розетку, чтобы звуковое излучение действовало по всему помещению; старайтесь максимально уменьшить ослабляющее воздействие препятствий в виде мебели, перегородок, занавесок и т.п. У прибора всегда имеется "мертвая зона" - угол позади, где его действие малоэффективно.
3. Так как эффективность работы устройства VARIO-SCHUTZ испытана только в условиях, характерных для региона Южной Германии, весьма возможно (особенно вне территории Германии) существование определенных видов вредителей, не восприимчивых к действию данного прибора.
4. Срок службы прибора при постоянном включении (24 часа) составляет ок.5 лет. После этого срока происходит износ пьезоэлемента и частота излучения не может оставаться стабильной.

Технические данные

Напряжение питания	110-230 В, 40-60 Гц
Класс защиты	II
Тип защиты	для закрытых помещений
Потребляемая мощность	0,8 Вт
Объем зоны действия	ок.40 куб.м.

Устройство соответствует европейским стандартам электромагнитной совместимости (89/336/EWG) и стандартам для электрических приборов для соответствующих ограничений по напряжению (73/23/EWG)

Фирма Conrad Electronic/Интерсистем осуществляет бесплатный гарантийный ремонт прибора в течение одного года с момента приобретения.

**Conrad Electronic/Интерсистем, 194214, г. Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза 118,
тел.(812) 553-2085, 553-3722, 553-1081 (095) 234-0520, факс (812) 553-2141,
e-mail: post@conrad.spb.su, Internet: http://www.conrad.ru**