

BA 241306 F-7024



Vocube Alu

Корпус с плёночной крышкой, графитовый серый, кожуха анодированный, на шарнире

№ заказа: **00125224**

Цвет группы корпусов

Графитовый серый, похоже на RAL 7024; светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу


Класс защиты

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529

Материал корпуса

корпус: GD Al Si 12, уплотнение из вспененного полиуретана; шарниры / кожуха: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием / розратно анодированный

Объём поставки: корпус, включая шарнир и крепёжный материал



A	259 мм
B	128 мм
C	60 мм
a1	213,5 мм
a2	215,5 мм
b1	114,5 мм
b2	119,5 мм
c1	51,5 мм

Технические чертежи

Чертёж из каталога в формате DXF:

[00125224_BA-241306-F-7024.dxf](#) (3.0 MB)

Чертёж из каталога в формате PDF:

[00125224_BA-241306-F-7024.pdf](#) (237 KB)

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP:

[Необходимо зарегистрироваться](#)

Базовый чертёж для процессов обработки:

[00125224_BA-241306-F-7024-G.dxf](#) (2.1 MB)

руководства по монтажу

[Vocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)


[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

загрузка главы

[Vocube_Alu_RUS.pdf](#) (374 KB)

Дополнительная оснастка



Настенные наклейки

00500205 [BA WL 13 - 7035](#) для BA ..13..

00500204 [BA WL 13 - 7024](#) для BA ..13..




Мембрана выравнивания давления DAE

52011000 [DAE-D11](#) самоклеющаяся мембрана, Ø 11 мм.



Монтажные платы, бумаголит, 2 mm

00605200 [BA MH 2413](#) для BA 2413..



Несущие шины, DIN EN 60715 TH 15

22151902 [TS 15](#) для BA 2413..



Несущие шины, DIN EN 60715 G 32

22321902 [TS 32](#) для BA 2413..



Несущие шины, DIN EN 60715 TH 35

22351902 [TS 35](#) для BA 2413..

* = поставляется по запросу