



SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 450 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder

| Ausführung | | |
|---|---|-----------------|
| Produkt-Markename | SETRON | |
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Sicherungseinsatz | |
| Ausführung des Produkts | mit Messerkontakten | |
| Ausführung des Kennmelders | Stirnkennmelder | |
| Ausführung des Schaltkontakts | mit Anschraubblaschen, versilbert | |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | SITOR, Bauform NH | |
| Allgemeine technische Daten | | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH2 | |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | aR | |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC/DC | |
| Versorgungsspannung | | |
| Versorgungsspannung | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert • bei DC | <p>690 V</p> <p>440 V</p> | |
| Strom | | |
| Betriebsstrom | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 30 °C / Bemessungswert • bei 40 °C / Bemessungswert • bei 45 °C / Bemessungswert • bei 50 °C / Bemessungswert • bei AC / Bemessungswert | <p>450 A</p> <p>450 A</p> <p>450 A</p> <p>445,5 A</p> <p>450 A</p> | |
| Produktdetails | | |
| Produktbeschreibung | keine Unverwechselbarkeit | |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten | Mit Messerkontakten, zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter | |
| Mechanischer Aufbau | | |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht | |
| Nettogewicht | 625 g | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>-20 °C</p> <p>50 °C</p> | |
| Umweltkategorie | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE8333-0MK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE8333-0MK>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE8333-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



| Typ | Maße | | | | | | | |
|--------------------|------|----|------|----|----|---|----|------|
| | A | B | D | H | J | K | M | L |
| 3NE88..-0MK | 53 | 21 | 51,5 | 15 | 43 | 6 | 35 | 78,5 |
| 3NE82..-0MK | 62,5 | 44 | 70,5 | 20 | 53 | 6 | 40 | 135 |
| 3NE83..-0MK | 68 | 50 | 70,5 | 25 | 61 | 6 | 48 | 150 |

