



ALPHA 630, Standschrank, IP44, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm, RAL 7035, incl. Flansch im Dach

Ausführung				
Produkt-Markename	ALPHA 630			
Produkt-Bezeichnung	Standschrank			
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet			
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP43			
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 1			
Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz	Ja			
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein			
Erscheinungsbild				
RAL-Farbnummer	7035			
Produktbestandteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kabeleinführung Ja • Montageplatte Nein 			
spezielle Produkteigenschaft	incl. Flansch im Dach			
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Ja			
Mechanischer Aufbau				
Höhe	1 950 mm			
Breite	1 050 mm			
Tiefe	210 mm			
Einbautiefe	210 mm			
Nettogewicht	61 kg			
Material / des Gehäuses	Stahl			
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1322-8KA42>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1322-8KA42>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1322-8KA42



