



ALPHA 630, Standschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 1950 mm, B: 1050 mm, T: 210 mm, RAL 7035

Ausführung				
Produkt-Markename	ALPHA 630			
Produkt-Bezeichnung	Standschrank			
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet			
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP43			
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 2			
Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz	Ja			
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein			
Erscheinungsbild				
RAL-Farbnummer	7035			
Produktbestandteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabeleinführung Ja</li> <li>• Montageplatte Nein</li> </ul>			
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Ja			
Mechanischer Aufbau				
Höhe	1 950 mm			
Breite	1 050 mm			
Tiefe	210 mm			
Einbautiefe	210 mm			
Nettogewicht	63 kg			
Material / des Gehäuses	Stahl			
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

**Weitere Informationen**

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1332-8KA42>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1332-8KA42>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1332-8KA42](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1332-8KA42)
- CAX-Online-Generator



