



Fernantrieb Power 230V AC, 2TE. Für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke , FI/LS Schalter Ein/ Ausschalter

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Fernantrieb Power
Ausführung der Anzeige / LED	Ja
Ausführung des Produkts	anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut	Nein
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert	230 V
• bei AC / Bemessungswert / minimal	177 V
• bei AC / Bemessungswert / maximal	270 V
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] / während Standby	1 W
Steuerstromkreis	
Spannungsart / der Steuerspannung	AC
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Ja
Produktbestandteil	
• Fehlersignalschalter	Ja
• Hilfsschalter	Ja
Anzahl der Fehlersignalschalter	1
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	1
Ausführung des Hilfsschalters	1 W, 2 A, AC 250 V
Produkterweiterung / montierbar	universal
Produkterweiterung	Fernantrieb
Ausführung des Fehlersignalschalters	1 W, 5 A, AC 250 V
Anzahl der Fern-Rücksetzungen / je Minute	2
Anschlüsse	
Leitungslänge / im Steuerstromkreis	1 500 m
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• minimal	0,2 N·m

• maximal	0 N·m	
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	14 ... 30	
<b>Mechanischer Aufbau</b>		
Höhe	90 mm	
Breite	36 mm	
Tiefe	70 mm	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2	
Nettogewicht	188 g	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-25 °C	
• maximal	45 °C	
Umgebungstemperatur / während Lagerung		
• minimal zulässig	-40 °C	
• maximal zulässig	55 °C	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

EG-Konf.

<b>Railway</b>	<b>Gefahrgut</b>
----------------	------------------

[Bestätigungen](#)

[Transport Information](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3056>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3056>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3056](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3056)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





