

Dverový zvonček s fotosenzorom

Účel použitia

Tento dverový zvonček slúži na monitorovanie dvier alebo miestností v dome, sklade, kancelárii alebo hotelovej izbe apod. Zvonček sa napája 4 batériami 1,5 V DC alebo sieťovým adaptérom (6 V / 300 mA DC).

Bezpodmienečne treba zabrániť kontaktu s vlhkosťou! Iné než uvedené použitie vedie k poškodeniu produktu!

Bezpečnostné pokyny



Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli.

Z bezpečnostných a registračných dôvodov (CE) nie je povolené svojvoľné prestavovanie a/alebo pozmeňovanie produktu!

Dverový zvonček a batérie nepatria do detských rúk!

Batérie sa nesmú skratovať, odhadzovať do ohňa a dobíjať. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Vybité batérie sú zvláštnym odpadom a nepatria do domového odpadu. Na ich likvidáciu slúžia špeciálne zberné nádoby v predajniach s elektrospotrebičmi alebo v zberných surovinách.

Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie, pretože môže dôjsť k ich vytečeniu, čo prístroj poškodí.

Uvedenie do prevádzky

Keď určíte vhodné miesto na inštaláciu, postavte dverový zvonček buď napr. na nejakú policu alebo ho zaveste na stenu, použite napr. už skôr namontovaný háčik na zavesenie obrazu. Ak musíte vyvŕtať do steny otvor, dbajte prosím na prípadne prítomné elektrické alebo iné vedenie, ktoré by sa v stene mohlo nachádzať! Použite vhodné nástroje, skrutky a hmoždinky!

Na výmenu batérií, resp. na vloženie batérií, nastavte posuvný prepínač do polohy „OFF“ (vyp)!

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny!

Ak je zvonček tichý, zapína sa bez zjavného dôvodu, alebo vykazuje iné nezvyklé aktivity, musíte vymeniť batérie! Na tento účel posuňte kryt batériovej priehradky v smere šípky! Batérie nahrádzajte vždy všetky a len

za nové, rovnakého typu! Dbajte pritom na správnu polaritu (označené v priehradke na batérie)! Na záver opäť priehradku na batérie uzavrite!

Pri trvalej prevádzke doporučujeme na napájanie namiesto batérií použiť externý sieťový adaptér (napr. Conrad obj. č. 512834).

Na zapnutie nastavte posuvný prepínač buď na „VOL.LOW“ = stredná hlasitosť alebo na „VOL.HIGH“ = vyššia hlasitosť! Rozsvieti sa červená LED. Vyčkajte cca. 10 sekúnd, kým sa prístroj zahreje!

Zvonček zaznie, keď senzor zaregistruje pohyb v rámci svojho dosahu (0° spredu cca. 5 m). Nakoniec sa zvonček automaticky vypne a je opäť v stave pohotovosti. Senzor neregistruje pohyb v absolútnej tme. Na bezchybné fungovanie je potrebná intenzita svetla min. 0,3 Lux! Zabráňte však priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu! Na vypnutie nastavte posuvný prepínač opäť do polohy „OFF“ (vyp)!

1. LED indikácia prevádzky


2. Senzor

3. DC-zdierka na externé napájanie Ø 5,5/2,1 mm

4. Posuvný prepínač

5. Nástenné pripevnenie

6. Priehradka na batérie



kryt priehradky na batérie

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 6 V DC (4x batéria 1,5 V)

Externé napájanie: Sieťový adaptér 230 V AC/6 V DC/300 mA (vnútri – mínusový pól)

Príkon prúdu: Low: 97 mA; high 155 mA

Stand By: 1,3 mA

Intenzita osvetlenia: Min. 0,3 lux

Výstup: Reproduktor 0,5 watt

Doba zvonenia: Cca. 3 sekundy

Akustický tlak vo vzdialenosti 1 m: .. Low: 72 dBA; high: 74 dBA

Dosah: 0° spredu cca. 5 m

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prev. Karpatská 5, 811 05 Bratislava

Tento návod na použitie zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené.

Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 12/04

