

## Navodila za Windmaster, model 2, kat. št. 10 04 64

### SPLOŠNI OPIS

Windmaster 2 je novorazvit ročni merilnik vetra žepnega formata. Naprava je opremljena s skledasto zvezdo, zato deluje neodvisno od smeri vetra. Velika prednost v praktični uporabi, saj vedno dobite točne rezultate meritve. Velik, pregleden zaslon prikazuje trenutno, povprečno in maksimalno hitrost vetra ter istočasno vrednosti Beaufortov. Prikaz izmerjenih vrednosti je po izbiri v km/h, vozlih, m/s ali mph. Zaradi stativa z navojem v dnu ohišja lahko vodoodporno napravo za nekaj časa uporabljate tudi fiksirano. Zamenljiva standardna baterija oskrbuje merilnik vetra z energijo ca. 2 do 10 let. Velikost ca. 13 x 5,5 x 4 cm. Dobava vključuje tudi baterijo. Kot dodatna oprema je dobavljiva tudi zaščitna torbica.

**WINDMASTER** je registrirana blagovna znamka **Kaindl Electronic**.

Napravo uporabljajte le za merjenje vetra.

### VARNOSTNA NAVODILA- OPOZORILA:

- Preverite napravo pred vsako uporabo. Če kaže vidne znake poškodb, je ne uporabljajte in se posvetujte s prodajno službo glede popravila.
- Nikoli ne uporabljajte naprave v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov, dima ali prahu.
- Ne poskušajte prirejati naprave.
- Ne čistite produkta z uporabo bencina, kemikalij ali raztopin.
- Izogibajte se nenadnim spremembam temperature, ker lahko to povzroči kondenzacijo znotraj enote, kar posledično pripelje do škode.
- Ne pomakajte ali potapljajte naprave v vodo.
- Ne izpostavljajte naprave nenehnemu oz. dolgo trajajočemu mehničnemu stresu.
- Izogibajte se uporabljati napravo v pogojih močnih magnetnih polj, ki se lahko oblikujejo blizu električnih in elektronskih naprav. To lahko pripelje do napačnega merjenja in prikaza podatkov na zaslonu, ker je naprava magnetno občutljiva.
- Uporabljajte ga samo na opredeljenih področjih in območjih, za katera je namenjen.
- Izogibajte se tako močnim vibracijam kot tudi mehničnemu stresu.

### OPOMBA:

Tip baterije, ki se uporablja za napajanje naprave, ni prirejen za ponovno polnjenje. Pazite, da izpraznjene baterije odlagate v skladu z veljavnimi predpisi.

1. ON/OFF gumb- naprava se avtomatsko izklopi po ca. 8. dneh. (desno spodaj)
2. MODE gumb- nastavev enote, zadnja nastavev bo shranjena. (levo spodaj)
3. PRIKAZ ENOTE MERJENJA- KM/H (kilometer na uro), KTS (vozli), M/S (meter na sekundo), MPH (milje na uro); zaslon
4. PRIKAZ REZULTATA TRENUTNE MERITVE; zaslon
5. PRIKAZ MAX. REZULTATA- od trenutka, ko je bila naprava vklopljena; zaslon
6. PRIKAZ POVPREČNEGA REZULTATA- od trenutka, ko je bila naprava vklopljena; zaslon
7. MX= MAXIMUM  
AV= POVPREČNO  
UTRIPANJE: vstavite novo baterijo; zaslon
8. PRIKAZ Z BARGRAFOM- Beaufortova lestvica; zaslon
9. ODPRTINA ZA BATERIJE- Tip baterij: Litijeve baterije CR 2032, + pol na vrhu; zadnja stran naprave
10. NAVOJ ZA STATIV (UNC 6.35X1.27)- ne privijte vijaka premočno. Max. dolžina navoja je 5.5 mm.

**Meritev: po možnosti merite na prostem in držite merilec navzgor. Naprava deluje neodvisno od smeri vetra.**

### TEHNIČNI PODATKI

#### PRIKAZ NA ZASLONU:

- trenutna hitrost vetra
- povprečna hitrost vetra
- maksimalna hitrost vetra
- Beaufortov bargraf (max. 8 dni hranjenja podatkov)

#### MERITVENA OBMOČJA:

- 2.5 ... 150 KMH, 1.3 ... 81 KTS
  - 0.7 ... 42 M/S, 1.5 ... 93 MPH
- RESOLUCIJA: 0.1 (0 ... 19.9), 1 (20 ... 150)  
NATANČNOST: typ. +/- 4%, +/- 1 digit  
DOVOLJENI TEMPERATURNI RAZPON MED DELOVANJEM: - 20 ... +50°C  
DOVOLJENI TEMPERATURNI RAZPON MED HRANJENJEM: - 25 ... +70°C  
AVTOMATSKI IZKLOP NAPRAVE: po ca. 8. dneh  
VZDRŽLJIVOST BATERIJE: tudi do 10 let  
VELIKOST: 127x55x28 (39 vrh) mm  
TEŽA: ca. 95 g (3.35 inč)

Naprava je odporna na vremenske vplive.

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.