



NAVODILA ZA UPORABO

Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317-3

Kataloška št.: **10 16 57**

KAZALO

| | |
|---|----------|
| NAMEN UPORABE..... | 3 |
| TEHNIČNI PODATKI | 3 |
| VSEBINA PAKETA | 3 |
| SPLOŠNE INFORMACIJE..... | 3 |
| VARNOSTNI NAPOTKI | 4 |
| ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE..... | 4 |
| ODPRAVA NAPAK | 4 |
| NADOMESTNI DELI..... | 5 |
| DELOVANJE..... | 5 |
| OPOMBE O OGLEDALOVEM MONOKSIDU | 7 |
| GARANCIJSKI LIST | 8 |

NAMEN UPORABE

Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317-3 ugotavlja obstoj ogljikovega monoksida (CO) v okolju in uporabnika vidno in slišno opozori na nevarne koncentracije plina – na primer med nameščanjem in vzdrževalnimi deli na plinskih grenikih.



Naprave ne uporablajte kot nadzorni inštrument za osebno varnost.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Območje merjenja: | ±0 do ±1999 ppm |
| Ločljivost: | 1 ppm |
| Natančnost: | ±10 ppm pri ±0 do +99 ppm ±10 % pri +100 do +499 ppm ±20 % pri >500 ppm |
| Odzivni čas t_{90} : | 40 s |
| Napajanje: | 2 bateriji, vrsta Micro AAA 1.5V |
| Življenska doba baterije: | 150 h (če je izključen zvočni prikaz CO), ko se pojavi simbol : približno 1 ura |
| Temperatura transporta/shranjevanja: | -20° do +50°C |
| Temperatura prostora: | -5° do +45°C |
| CE smernice: | 89/336/EEC |

VSEBINA PAKETA

- Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317-3
- Prenosna torbica s sponko za namestitev na pas
- Slušalke
- Zapestni trak
- Navodila za uporabo

SPLOŠNE INFORMACIJE

Natančno preberite navodila za uporabo in se z upravljanjem naprave seznanite še pred njenou uporabo. Navodila imejte pri roki, da jih po potrebi lahko uporabite.

VARNOSTNI NAPOTKI



Izognite se električnim nevarnostim:

- Meritev z napravo in merilnimi sondami nikoli ne izvajajte neposredno na ali v bližini delajočih komponent, razen če je naprava izrecno namenjena merjenju napetosti in toka.



Zaščita naprave:

- Naprave nikoli ne shranujte skupaj s topili (na primer acetonom).



Ohranite zaščito naprave/pravico do garancije:

- Napravo uporabljajte samo znotraj parametrov, ki so navedeni med tehničnimi podatki.
- Z napravo ravnajte primerno in skladno z namenom uporabe.
- Nikoli ne uporabite sile!
- Napravo odprite samo v primeru, ki je za namene vzdrževanja izrecno opisan v navodilih za uporabo.



Zagotovite pravilno odstranjevanje:

- Okvarjene polnilne baterije in prazne baterije odlagajte na ustrezna zbirna mesta.
- Odsluženo napravo lahko vrnete k proizvajalcu, ki bo zagotovil odstranjevanje na okolju prijazen način.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Zamenjava baterije

1. Odprite prostor za baterije.
2. Odstranite prazne baterije in vstavite nove. Pazite na pravilno polariteto +/-.
3. Zaprite prostor za baterije.



Čiščenje naprave

Če je ohiše naprave umazano, ga očistite z vlažno krpo (navlaženo z milnico). Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev!

ODPRAVA NAPAK

| Napaka | Verjeten vzrok | Rešitev |
|--|-------------------------------------|---|
| Na zaslonu zasveti  . | Baterije so skoraj prazne. | Zamenjajte baterije. |
| Naprave ni mogoče vključiti. | Baterije so prazne. | Zamenjajte baterije. |
| Na zaslonu zasveti "Err". | Okvara naprave. | Izklopite napravo in se obrnite na servis ali prodajalca. |
| Zvočnik ne deluje. | Na napravo so priključene slušalke. | Iz naprave iztaknite slušalke. |


NADOMESTNI DELE

Zapestni trak za prenašanje
Torbica za prenašanje s sponko za pas
Slušalke


št. artikla: 0516.3181
št. artikla: 0516.0317
št. artikla: 0554.0946

DELOVANJE

VKLOP NAPRAVE




IZKLOP NAPRAVE



SAMODEJNI TEST SENZORJA


! Enkrat tedensko naredite samodejni test naprave. Če ga izvajate pogosteje, lahko zmanjšate življensko dobo senzorja CO.



NASTAVITEV MEJNE VREDNOSTI ZA ALARM




VKLOP/IZKLOP ZVOČNEGA PRIKAZA CO




ali: vklop zvočnega prikaza CO

MERJENJE



ZAMRZNITEV MERITVE NA ZASLONU, NAJVEČJA MERITEV




NASTAVITEV SENZORJA NA 0

Prikaz meritve



Prikaz meritve



Senzor je nastavljen na 0. Ničelna točka je shranjena vse do izklopa naprave.

OPOMBE O OGLJIKOVEM MONOKSIDU

Ogljikov monoksid je že v majhnih koncentracijah za ljudi zelo strupen plin. Je neviden, brez vonja in okusa.

V spodnji tabeli lahko vidite, kakšen je učinek določenih koncentracij CO v zraku na ljudi:

| Koncentracija CO v zraku | | Čas vdihavanja in učinki* |
|--------------------------|-------------|--|
| 30 ppm | 0.003 Vol.% | Največja dovoljena koncentracija pri neprekinjeni izpostavljenosti v obdobju 8 ur. |
| 200 ppm | 0.02 Vol.% | Rahel glavobol v 2 – 3 urah. |
| 400 ppm | 0.04 Vol. % | Glavobol v sprednjem delu v 1 – 2 urah, širi se na celotno glavo. |
| 800 ppm | 0.08 Vol. % | Omotica, slabost, krči v okončinah v 45 minutah. Nezavest v 2 urah. |
| 1.600 ppm | 0.16 Vol. % | Glavobol, omotica in slabost v 45 minutah. Smrt v 2 urah. |
| 3.200 ppm | 0.32 Vol. % | Glavobol, omotica in slabost v 5–10 minutah. Smrt v 30 minutah. |
| 6.400 ppm | 0.64 Vol. % | Glavobol, omotica in slabost v 1–2 minutah. Smrt v 10–15 minutah. |
| 12.800 ppm | 1.28 Vol. % | Smrt v 1 – 3 minutah. |

* Zgoraj navedene koncentracije so približne vrednosti. Ljudje različno reagiramo na koncentracije CO, odvisno od višine, starosti, spola in fizičnega zdravja.

Testo AG ne prevzema odgovornosti za točnost zgornjih podatkov.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317-3**

Kat. št.: **10 16 57**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.