

**Tester tal**  
**kat. šte. 10 93 55**

1. Preverite vegetacijako sposobnost tal. Vzemite vzorec zemlje iz narave, komposta, vrta, lončka,...
2. Zdrobite in zmešajte to zemljo in z njo napolnite mošnjo testerja škodljivih snovi preko ločilne črte. Nato pritisnite zemljo ob zgoraj navzdol, na nastane gladka ovalna površina, ki se konča pri ločilni črti.
3. Odprite pisemce s testnimi semeni solate in semena potresite po zemlji. Semena na rahlo pritisnite v zemljo.
4. Vzemite čajno žličko vodovodne vode in poškopite seme. Če so tla zalo suha, priporočamo, da zemljo prej nekoliko navlažite.
5. Zaprite mošnjo. Pazite, da nobena mrvica ne pride v zapiralni trak. Mošnjo morate namreč zapreti za zrak nepropustno. Zaporo enkrat prepognemo in jo s sponko nepropustno zapremo.
6. Mošjo za testiranje škodljivih snovi postavite v prozoren kozarec za vodo na svetel prostor, na primer na okno pri temperaturi okolje od 15 do 25 stopinj C.
7. Po 2-3 tednih je preizkus kalivosti končan.

**Vrednotenje:**

skupno število:                      vzkliko število:

Zakasnele klice pomenijo zaviranje rasti

barva korenin:

bela                                            rjava                                            ni korenin                     

Pri rjavi barvi korenin ali v primeru izostanka koreninskih tvorb je verjetno prišlo do poškodb med preizkušanjem.

tvorba listov:

normalna                                            zakrnela                                            brž zamre / odmre                     

vonj:

zemlje, normalen                       kisel                                            oster, vsiljiv, hud                     

prisotnost glivic:

ni vidna                                            lahko vidne hife                                            plesnjenje                     

Plesnjenje odstranite s prezračenjem tal. Hife in gnitje preprečimo oz. zaustavimo s primernimi sredstvi za zaščito rastlin.

**Garancijska Izjava:**

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66 1260 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje.