




INFRARDEČI TERMOMETER MINI 1

Št. izdelka: 122301



KAZALO

1	NAMEN UPORABE	4
2	VARNOSTNI NAPOTKI	4
3	OBRATOVANJE	5
4	MENJAVA BATERIJ	5
5	VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE	6
6	ODSTRANITEV	6
6.1	Odstranite električnih in elektronskih naprav ter gradbenih elementov	6
6.2	Odstranitev neuporabnih baterij in akumulatorjev	6
7	TEHNIČNI PODATKI.....	7

1 NAMEN UPORABE

Namen uporabe mini infrardečega termometra zajema merjenje brez dotika od -33°C do +220°C.

Napravo obratujte samo v suhi okolici. Za oskrbovanje z napetostjo lahko uporabite samo gumbaste baterije tipa LR44.

Druga uporaba od prej opisane ni dovoljena in lahko vodi k poškodovanju izdelka. Poleg tega pa je to povezano z nevarnostmi, npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd. nobenega dela izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati. Pozorno preberite celotno navodilo za uporabo in ga shranite za kasnejše branje.

2 VARNOSTNI NAPOTKI



Pri poškodbah, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije! Za posledično škodo in poškodbe na stvareh in osebah ki so nastale z nepravilno uporabo ali neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! Preden pričnete z obratovanjem naprave pozorno preberite celotno navodilo za uporabo. Navodilo vsebuje pomembne informacije za obratovanje naprave.

Iz varnostnih in dostopnih (CE) razlogov ni dovoljena samovoljna predelava in / ali sprememba izdelka.

Izdelek ni igrača in ga hranite izven dosega otrok!

Po menjavi temperature se mora naprava pred uporabo prilagoditi na novo temperaturo (približno 15 minut.)

Izdelka ne izpostavljajte za dlje časa visokim temperaturam.

Preprečite obratovanje naprave v bližini varilnikov in ostalih elektromagnetnih polj.

Popravila in vzdrževanje lahko izvede samo strokovnjak.

V primeru, da imate vprašanja na katera ni odgovorjeno v tem navodilu za uporabo se obrnite na našo tehnično pomoč ali strokovnjaka.

3 OBRATOVANJE

Za merjenje držite pritisnjeno tipko za merjenje (2) in usmerite merilno sondo (4) za 1 sekundo na merilni objekt. Zagotovite, da je objekt za merjenje večji od merjene površine. Posredovana temperatura je povprečna temperatura površine za merjenje. Oddaljenost in merilna površina sta v razmerju 1:1.

Nazadnje izmerjena temperatura bo prikazana na monitorju (3). Po spustitvi tipke za merjenje (29 bo nazadnje izmerjena vrednost temperature prikazana še približno 15 sekund. Po 15 sekundah neaktivnosti se termometer samodejno izklopi.

Za izbiro zelene enote prikaza ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$) pritisnite na zadnji strani naprave izbirno tipko (5) s pomočjo koničastega predmeta.



Termometer ne more meriti skozi prozorne površine. Namesto tega meri temperaturo površine.

Za ohranitev natančnosti termometra, le-tega ne uporabite na krajih z prekomernim nastajanjem pare, prahu, dima in / ali hlapov. Poleg tega pa se tudi ne priporoča merjenje na površinah kot so legirano jeklo ali aluminijasta embalaža.

4 MENJAVA BATERIJ



Pri vstavitvi baterij pazite na pravilno polarnost. V primeru, da dlje časa ne boste uporabljali naprave ter za preprečitev poškodb zaradi iztečenih baterij, odstranite baterije. Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede. Zaradi tega v tem primeru uporabljajte ustrezne rokavice.

Baterije hranite izven dosega otrok. Baterij ne pustite ležati naokoli brez nadzora, ker obstaja nevarnost, da jih pogoltnejo otroci ali domače živali.

Vse baterije zamenjajte istočasno. Mešanje starih in novih baterij lahko vodi k izteku baterij in k poškodovanju naprave.

Baterij ne razstavite, z njimi ne naredite kratkega stika in jih ne vrzite v ogenj. Običjanih baterij nikoli ne poskusite polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

Ko se desno zgoraj na monitorju prikaže simbol za nizko stanje baterij, zamenjajte baterije po naslednjih korakih:

1. Pokrov predala za baterije (1) odprite z vrtenjem v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. Prazne baterije zamenjajte z novimi baterijami istega tipa in pri tem upoštevajte polarnost.
3. Zaprite pokrov predala za baterije (1) z vrtenjem v smeri urnega kazalca.

5 VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE

Preprečite kontakt z vlago. Če pride termometer v kontakt z vlago, ga takoj posušite.

Proste dele umazanije spihajte z merilne sonde, ostalo umazanijo pa odstranite z fino krtačko.

Površino naprave očistite z rahlo vlažno krpo. Za vlaženje krpe uporabite samo vodo. Ne uporabite kemikalij ali sredstev za čiščenje.

6 ODSTRANITEV

6.1 Odstranite električnih in elektronskih naprav ter gradbenih elementov



V interesu našega okolja in možno popolno recikliranje za uporabljene surovine, je potrošnik pozvan, da prinese rabljene in defektne naprave na javne prostore za zbiranje elektronskega odpadka.

Znak prečrtanega smetnjaka z kolesi pomeni, da morate ta izdelek oddati na mesto za zbiranje elektronskega odpadka, da se z recikliranjem pridobijo najboljše surovine za ponovno uporabo.

6.2 Odstranitev neuporabnih baterij in akumulatorjev



Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev. Odstranitev baterij med gospodinjske odpadke je prepovedana! Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka. Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Oznake za odločilne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti, v naših podružnicah in vsepovsod tam, kjer prodajajo baterije.



S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varstvu okolja.

7 TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	3V=; 2 gumbaste baterije LR44
Poraba toka:	maksimalno 3mA
Natančnost:	$\pm 2^{\circ}\text{C} \pm 2\%$ (od konkretne večje vrednosti)
Merilno območje:	-33°C do 220°C
Temperatura obratovanja:	0°C do +50°C
Vklopni čas:	približno 1 sekundo

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05